

DAS 2920

Izvelčna napa

s krmiljenjem EasySwitch za udobno upravljanje



- Klasičen dizajn – plošča iz plemenitega jekla širine 90 cm
- Enakomerna osvetlitev z LED-letvijo
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla
- Varnost in enostavno čiščenje – Miele CleanCover
- Kroženje zraka s filtrom Active AirClean ali Longlife AirClean

A

EAN: 4002516495895 / Številka materiala: 11862170 / Številka starega materiala: 28S2920SD

Izvedba	
Izvelčna napa	•
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka (dodatna oprema)	DUU 151
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Dizajn	
Barva	Plemenito jeklo
Udobna uporaba	
Elektronsko krmiljenje	•
EasySwitch	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A
Letna poraba energije v kWh/leto	42,0
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	A
Filtrski sistem	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	1
Osvetlitev	
LED	•
Število x W	1 x 3,2 W
Osvetljenost v Lx	275 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Izmenični motor (AC)	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	195
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	295
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	410
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m ³ /h)	555
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	47,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	54,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	61,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	69,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa)	33,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	40,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	47,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	55,0
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	190
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	290
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	415
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m ³ /h) po EN 61591	550

DAS 2920

Izvlačna napa



s krmiljenjem EasySwitch za udobno upravljanje



EAN: 4002516495895 / Številka materiala: 11862170 /
Številka starega materiala: 28S2920SD

Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	52,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	60,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	68,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	75,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	38,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	46,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	54,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	61,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Tehnični podatki	
Širina ohišja nape v mm	896
Višina ohišja nape v mm	36
Globina ohišja nape v mm	273
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo v mm	450
Minimalni odmik nad plinsko kuhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki ≤ 4,5 kW) v mm	650
Neto teža v kg	14,0
Dolžina priključnega kabla v m	1,5
Vtič z zaščitnim kontaktom	•
Skupna priključna moč v kW	0,20
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50
Navodila za montažo	
Priključek za odvod zraka zgoraj	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150
Priložena oprema	
Zaporna loputa za zunanji zrak	•
Dodatna oprema	
Filter z aktivnim ogljem	Nein

DAS 2920
Izvelčna napa
s krmiljenjem EasySwitch za udobno upravljanje



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,
Installation drawings