


DAS 4640

Izvelčna napa

za vgradnjo v ozke zgornje omarice s krmiljenjem EasySwitch



- Popolna kombinacija s kuhalnimi ploščami z možnostjo Con@ctivity
- Lahkoten dizajn – prozorna steklena plošča širine 60 cm
- Enakomerna osvetlitev z LED-letvijo
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla
- Kroženje zraka s filtrom Active AirClean ali Longlife AirClean




EAN: 4002516496304 / Številka materiala: 11862220 /  
Številka starega materiala: 28S4640TD

<b>Izvedba</b>	
Izvelčna napa	•
<b>Izvedba in dizajn</b>	
Barva	Prozorno steklo
<b>Načini delovanja</b>	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka (dodatna oprema)	DUU 151
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Elektronsko krmiljenje	•
EasySwitch	•
Stopnje Booster	1
Nastavljiv izklop stopnje Booster	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Prikaz zasičenosti maščobnega filtra	•
Prikaz zasičenosti filtra z aktivnim ogljem	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Letna poraba energije v kWh/leto	27,4
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Motor ECO	•
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	B
Sistem PowerManagement	•
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
<b>Filtrski sistem</b>	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	2
<b>Osvetlitev</b>	
LED	•
Število x W	1 x 3 W
Osvetljenost v lx	300 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Funkcija dušenja svetlobe	•
<b>Ventilator</b>	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Enosmerni motor (DC)	•
<b>Odvod zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	180
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	270
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	380
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	600
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	37,0

DAS 4640

Izvlačna napa

za vgradnjo v ozke zgornje omarice s krmiljenjem EasySwitch




EAN: 4002516496304 / Številka materiala: 11862220 /  
Številka starega materiala: 28S4640TD

Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	45,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	52,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	64,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	23,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	31,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	39,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	50,0
<b>Kroženje zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	160
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	260
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	405
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	580
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	41,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	50,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	61,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	70,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	27,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	37,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	48,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	57,0
<b>Varnost</b>	
Varnostni izklop	•
Enoslojno varnostno steklo (ESG)	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Širina ohišja nape v mm	561
Višina ohišja nape v mm	68
Globina ohišja nape v mm	307
Neto teža v kg	12,0
Dolžina priključnega kabla v m	1,5
Vtič z zaščitnim kontaktom	•
Minimalni odmik nad električno kuhhalno ploščo v mm	450
Število faz	1
Skupna priključna moč v kW	0,08
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
<b>Navodila za montažo</b>	
Priključek za odvod zraka zgoraj	•
Priključek za odvod zraka zgoraj in zadaj	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150

DAS 4640

Izvelčna napa

za vgradnjo v ozke zgornje omarice s krmiljenjem EasySwitch



EAN: 4002516496304 / Številka materiala: 11862220 /

Številka starega materiala: 28S4640TD

Montažna šablona

**Priložena oprema**

Zaporna loputa za zunanji zrak


•

•

DAS 4640

Izvelčna napa

za vgradnjo v ozke zgornje omarice s krmiljenjem EasySwitch



DAS4640, Installation drawings