


DAS 4640

Izvelčna napa

za vgradnjo v ozke zgornje omarice s krmiljenjem EasySwitch




- Popolna kombinacija s kuhalnimi ploščami z možnostjo Con@ctivity
- Lahkoten dizajn – prozorna steklena plošča širine 60 cm
- Enakomerna osvetlitev z LED-letvijo
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla
- Kroženje zraka s filtrom Active AirClean ali Longlife AirClean

A⁺

EAN: 4002516496304 / Številka materiala: 11862220 / Številka starega materiala: 28S4640TD

Izvedba	
Izvelčna napa	•
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka (dodatna oprema)	DUU 151
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 31-P, DKF 31-R
Dizajn	
Barva	Prozorno steklo
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Elektronsko krmiljenje	•
EasySwitch	•
Nastavljiv izklop stopnje Booster	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nasičenost maščobnega filtra nastavljiva	•
Nasičenost filtra z aktivnim ogljem nastavljiva	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Letna poraba energije v kWh/leto	27,4
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	B
Filtrski sistem	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	2
Osvetlitev	
LED	•
Število x W	1 x 3 W
Osvetljenost v Lx	300 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Funkcija dušenja svetlobe	•
Ventilator	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Enosmerni motor (DC)	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	180
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	270
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	380
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m ³ /h)	600
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	37,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	45,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	52,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	64,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa)	23,0

DAS 4640
Izvlačna napa
za vgradnjo v ozke zgornje omarice s krmiljenjem EasySwitch




EAN: 4002516496304 / Številka materiala: 11862220 /
Številka starega materiala: 28S4640TD

Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	31,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	39,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	50,0
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m³/h) po EN 61591	160
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m³/h) po EN 61591	260
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	405
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591	580
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	41,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	50,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	61,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	70,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	27,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	37,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	48,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	57,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Enoslojno varnostno steklo (ESG)	•
Tehnični podatki	
Širina ohišja nape v mm	561
Višina ohišja nape v mm	68
Globina ohišja nape v mm	307
Minimalni odmik nad električno kuhhalno ploščo v mm	450
Neto teža v kg	12,0
Dolžina priključnega kabla v m	1,5
Vtič z zaščitnim kontaktom	•
Skupna priključna moč v kW	0,08
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50
Navodila za montažo	
Priključek za odvod zraka zgoraj	•
Priključek za odvod zraka zgoraj in zadaj	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150
Montažna šablona	•
Priložena oprema	
Zaporna loputa za zunanji zrak	•
Dodatna oprema	
Filter z aktivnim ogljem	Nein

DAS 4640

Izvelčna napa

za vgradnjo v ozke zgornje omarice s krmiljenjem EasySwitch



DAS4640, Installation drawings