

DAS 8630

Izvlačna napa

z intuitivnim upravljanjem SmartControl White za vgradnjo v ozke zgornje omarice



- Filigranski dizajn – tanka plošča iz plemen. jekla širine 60 cm
- Edinstvena udobna uporaba – Con@ctivity
- Enakomerna osvetlitev z LED-letvijo
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla
- Kroženje zraka s filtrom Active AirClean ali Longlife AirClean




EAN: 4002516496083 / Številka materiala: 11862300 / Številka starega materiala: 28S8630SD

<b>Izvedba</b>	
Izvlačna napa	•
<b>Izvedba in dizajn</b>	
Barva	Plemenito jeklo
<b>Načini delovanja</b>	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka (dodatna oprema)	DUU 151
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Elektronsko krmiljenje	•
SmartControl	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Nastavljiv izklop stopnje Booster	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nasičenost maščobnega filtra nastavljiva	•
Nasičenost filtra z aktivnim ogljem nastavljiva	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Letna poraba energije v kWh/leto	27,2
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	B
<b>Filtrski sistem</b>	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	2
<b>Osvetlitev</b>	
LED	•
Število x W	1 x 3 W
Osvetljenost v Lx	300 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Funkcija dušenja svetlobe	•
<b>Ventilator</b>	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Enosmerni motor (DC)	•
<b>Odvod zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	180
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	270
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	380
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m <sup>3</sup> /h)	600
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 2 (m <sup>3</sup> /h)	810
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	37,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	45,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	52,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	63,0

DAS 8630

Izvlačna napa

z intuitivnim upravljanjem SmartControl White za vgradnjo v ozke zgornje omarice



EAN: 4002516496083 / Številka materiala: 11862300 /  
Številka starega materiala: 28S8630SD

Zvočna moč pri stopnji Booster 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 71,0

Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) 23,0

Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 31,0

Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 38,0

Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 49,0

Zvočni tlak pri stopnji Booster 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 57,0

#### Kroženje zraka

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m³/h) po EN 61591 160

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m³/h) po EN 61591 260

Zmogljivost pretoka zraka pri intenzivni stopnji (m³/h) po EN 61591 600

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591 405

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 2 (m³/h) po EN 61591 685

Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 41,0

Zvočna moč pri intenzivni stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 71,0

Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 50,0

Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 61,0

Zvočna moč pri stopnji Booster 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 74,0

Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 27,0

Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 36,0

Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 47,0

Zvočni tlak pri intenzivni stopnji (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 57,0

Zvočni tlak pri stopnji Booster 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 61,0

#### Varnost

Varnostni izklop •

#### Tehnični podatki

Širina ohišja nape v mm 561

Višina ohišja nape v mm 60

Globina ohišja nape v mm 307

Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo v mm 450

Neto teža v kg 13,0

Dolžina priključnega kabla v m 1,5

Vtič z zaščitnim kontaktom •

Minimalni odmik nad plinsko kuhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki ≤ 4,5 kW) v mm 650

Skupna priključna moč v kW 0,23

Napetost v V 230

Zaščita v A 10

Število faz 1

Frekvenca v Hz 50

#### Navodila za montažo

Priključek za odvod zraka zgoraj •


Priključek za odvod zraka zgoraj in zadaj •

Premer odzračevalnega nastavka v mm 150

DAS 8630

Izvelčna napa

z intuitivnim upravljanjem SmartControl White za vgradnjo v ozke zgornje omarice



EAN: 4002516496083 / Številka materiala: 11862300 /  
Številka starega materiala: 28S8630SD

Montažna šablona

•

**Priložena oprema**

Zaporna loputa za zunanji zrak

•

**Dodatna oprema**


Filter z aktivnim ogljem

Nein

DAS 8630

Izvelčna napa

z intuitivnim upravljanjem SmartControl White za vgradnjo v ozke zgornje omarice



DAS8630, Installation drawings