

DAS 8930

Izvelčna napa

z intuitivnim upravljanjem SmartControl White za vgradnjo v ozke zgornje omarice



- Filigranski dizajn – tanka plošča iz plemen. jekla širine 90 cm
- Edinstvena udobna uporaba – Con@ctivity
- Enakomerna osvetlitev z LED-letvijo
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla
- Kroženje zraka s filtrom Active AirClean ali Longlife AirClean

A++

EAN: 4002516495659 / Številka materiala: 11862350 / Številka starega materiala: 28S8930SD

Izvedba	
Izvelčna napa	•
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka (dodatna oprema)	DUU 151
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 31-P, DKF 31-R
Dizajn	
Barva	Plemenito jeklo
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Elektronsko krmiljenje	•
SmartControl	•
Nastavljiv izklop stopnje Booster	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nasičenost maščobnega filtra nastavljiva	•
Nasičenost filtra z aktivnim ogljem nastavljiva	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A++
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Letna poraba energije v kWh/leto	25,2
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	B
Filtrski sistem	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	2
Osvetlitev	
LED	•
Število x W	1 x 3 W
Osvetljenost v Lx	270 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Funkcija dušenja svetlobe	•
Ventilator	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Enosmerni motor (DC)	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	190
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	290
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	400
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m ³ /h)	630
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 2 (m ³ /h)	880
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	35,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	44,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	51,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	62,0

DAS 8930

Izvlačna napa

z intuitivnim upravljanjem SmartControl White za vgradnjo v ozke zgornje omarice



EAN: 4002516495659 / Številka materiala: 11862350 /
Številka starega materiala: 28S8930SD

Zvočna moč pri stopnji Booster 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	70,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	30,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	37,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	48,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	56,0
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m³/h) po EN 61591	175
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m³/h) po EN 61591	270
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	425
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591	630
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 2 (m³/h) po EN 61591	720
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	40,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	49,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	61,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	71,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	74,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	26,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	36,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	47,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	57,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	60,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Tehnični podatki	
Širina ohišja nape v mm	861
Višina ohišja nape v mm	60
Globina ohišja nape v mm	307
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo v mm	450
Neto teža v kg	17,0
Dolžina priključnega kabla v m	1,5
Vtič z zaščitnim kontaktom	•
Minimalni odmik nad plinsko kuhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki ≤ 4,5 kW) v mm	650
Skupna priključna moč v kW	0,23
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50
Navodila za montažo	
Priključek za odvod zraka zgoraj	•
Priključek za odvod zraka zgoraj in zadaj	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150

DAS 8930

Izvelčna napa

z intuitivnim upravljanjem SmartControl White za vgradnjo v ozke zgornje omarice



EAN: 4002516495659 / Številka materiala: 11862350 /
Številka starega materiala: 28S8930SD

Montažna šablona

•

Priložena oprema

Zaporna loputa za zunanji zrak

•

Dodatna oprema



Filter z aktivnim ogljem

Nein

DAS 8930

Izvelčna napa

z intuitivnim upravljanjem SmartControl White za vgradnjo v ozke zgornje omarice



DAS8930, Installation drawings