

G 7020 SC

Prostostoječi pomivalni stroji

S predalom 3D MultiFlex za največje udobje



- Najboljši rezultati v manj kot eni uri – QuickPowerWash
- Vse popolnoma suho – sušenje AutoOpen
- Pomivalni stroj s sistemom sveže vode – od 6.0 l v programu Avtomatski
- Posebej lahko odpiranje in zapiranje vrat – ComfortClose
- Fleksibilna in varna namestitvev – zasnova košar ComfortPlus



EAN: 4002516468233 / Številka materiala: 11884540 /
Številka starega materiala: 21702016A

| | |
|--|--|
| Konstrukcija | |
| Prostostoječi pomivalni stroj | • |
| Pomivalni stroj širine 60 cm | • |
| Dizajn | |
| Barva upravljalne plošče | Brijantno bela |
| Izvedba upravljalne plošče | Ravna upravljalna plošča |
| Vrsta upravljanja | Tipka za izbiro programa |
| Prikazovalnik | Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi |
| Barva prikazovalnika | Bela |
| MultiLingua | • |
| Udobje | |
| Pomoč pri zapiranju vrat | ComfortClose |
| Prikaz preostalega časa | • |
| Prednastavitev zagona do 24 ur | • |
| Kontrola delovanja | Prikazovalnik |
| Izbira jezika izpisov na prikazovalniku | • |
| Učinkovitost in trajnostnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (A–G) | B |
| Poraba vode v programu Avtomatski v l od | 6,0 |
| Poraba vode v programu eco v l na izveden program (cikel) | 8,4 |
| Poraba električne energije v programu ECO v kWh | 0,64 |
| Poraba energije v programu eco v kWh na 100 izvedb programa (ciklov) | 64 |
| Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh | 0,40 |
| Trajanje programa ECO v minutah | 199 |
| Razred emisije hrupa | C |
| Emisija hrupa v dB(A) | 45 |
| EcoFeedback | • |
| Tehnologija EcoPower | • |
| Preizkušena higiena | • |
| Priključek na toplo vodo | • |
| Polovično polnjenje | • |
| Kakovost rezultatov | |
| Pomivalni stroj s sistemom sveže vode | • |
| SensorDry | • |
| Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka | • |
| Aktivno kondenzacijsko sušenje | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programi pomivanja | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Avtomatski | • |
| Intenzivni 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| Nežni | • |
| Tih 40 dB(A) | • |
| Čiščenje stroja | • |
| Dodatne možnosti pri pomivanju | |
| IntenseZone | • |

G 7020 SC

Prostostoječi pomivalni stroji

S predalom 3D MultiFlex za največje udobje




EAN: 4002516468233 / Številka materiala: 11884540 /
Številka starega materiala: 21702016A

| | |
|---|---|
| Ekspres | • |
| Posebej čisto | • |
| Posebej suho | • |
| Zasnova košar | |
| Namestitev jedilnega pribora | Predal 3D MultiFlex |
| Polička za skodelice FlexCare | 1 |
| Zasnova košar | ComfortPlus |
| Število pogrinjkov | 14 |
| Varnost | |
| Sistem Waterproof | • |
| Kontrolna lučka za sito | • |
| Zaščita pred posegi otrok | • |
| Tehnični podatki | |
| Širina niše minimalno v mm | 600 |
| Širina niše maksimalno v mm | 600 |
| Višina niše minimalno v mm | 845 |
| Višina niše maksimalno v mm | 880 |
| Globina niše v mm | 600 |
| Širina aparata v mm | 598 |
| Višina aparata v mm | 845 |
| Globina aparata v mm | 600 |
| Globina aparata pri odprtih vratih v cm | 119,5 |
| Neto teža v kg | 56,0 |
| Skupna priključna moč v kW | 2,00 |
| Napetost v V | 230 |
| Zaščita v A | 10 |
| Število faz | 1 |
| Električna frekvenca standard | 50 |
| Dolžina dovodne cevi v cm | 1,50 |
| Dolžina odtočne cevi v cm | 1,50 |
| Dolžina priključnega kabla v m | 1,70 |
| Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku | |
| Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua | deutsch, english (GB), hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά |
| Priložena oprema | |
| 1 x paket UltraTabs (20 kosov) | • |
| Kupon za en paket UltraTabs (20 kosov) ali devet paketov po ugodni ceni | • |

G 7020 SC

Prostostoječi pomivalni stroji

S predalom 3D MultiFlex za največje udobje



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)