

KFN 4395 DD

Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom  
s sistemom DailyFresh in funkcijama NoFrost in ComfortClean za odlično udobje.



- Prostoren predal z nastavljivo vlažnostjo – DailyFresh
- Brez ledu na zamrznjenih živilih: nič več odtajevanja – NoFrost
- Enakomerna porazdelitev temperature v celem hladilniku – DynaCool
- Optimalno hlajenje: dva ločena zračna krogotoka – DuplexCool
- Čiščenje polic iz vrat v pomivalnem stroju – ComfortClean



EAN: 4002516515982 / Številka materiala: 11950220 /  
Številka starega materiala: 38439544EU1

<b>Kategorija aparata</b>	
Kombinirani hladilnik	•
<b>Izvedba</b>	
Prostostoječi aparat	•
Tečaj vrat	desno
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
<b>Dizajn</b>	
Barva ohišja	Bela
Barva sprednje stranice	Bela
Osvetlitev hladilnega dela	LED
<b>Udobna uporaba</b>	
Sistem svežine	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
Notranjost XL	•
VarioRoom	•
Odpiralo vrat	SideOpen
<b>Upravljanje</b>	
Koncept upravljanja	SensorTouch
Do stopinje natančna nastavitvev	Temperatura hlajenja in zamrzovanja
Možen izklop hladilnega dela	Da
Neodvisno uravnavanje temperature za hladilni in zamrzovalni del	Da
Pospešeno hlajenje	•
SuperFrost	•
Število temperaturnih območij	2
Način Sabbat	•
Način za zabavo	•
Počitniški način	•
<b>Hladilnik/hladilno območje</b>	
Število polic	5
Število predalov za svežino	1
Število nastavkov za konzerve na notranji strani vrat	3
Nastavek za steklenice na notranji strani vrat	1
Polica v vratih	4
<b>Zamrzovalnik/zamrzovalni del</b>	
Število zamrzovalnih predalov	3
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	D
Poraba energije na leto v kWh	202,60
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,55
<b>Varnost</b>	
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm za zamrzovalni del	•
Zvočni temperaturni alarm	•
Optični alarm ob odprtih vratih	•

KFN 4395 DD

Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom  
s sistemom DailyFresh in funkcijama NoFrost in ComfortClean za odlično udobje.



EAN: 4002516515982 / Številka materiala: 11950220 /  
Številka starega materiala: 38439544EU1

Optični temperaturni alarm	•
Prikaz izpada električnega toka za zamrzovalni del	•

<b>Tehnični podatki</b>	
-------------------------	--


Širina aparata v mm	600
Višina aparata v mm	2015
Globina aparata v mm	675
Teža v kg	74,2
Klimatski razred	SN-T
Hladilni del v l	268
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l	103
Skupna uporabna prostornina v l	371
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	20
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	10,00
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A-D)	C
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW	36
Odjem električnega toka v miliamperih (mA)	1400
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50-60
Dolžina priključnega kabla v m	2,0
Zamenjava žarnice	Servisna služba

<b>Priložena oprema</b>	
-------------------------	--

Podstavek za jajca	•
Posoda za ledene kocke	•

## KFN 4395 DD


Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom  
s sistemom DailyFresh in funkcijama NoFrost in ComfortClean za odlično udobje.




KFN4395DD, KFN4395CD, KFN4397CD, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view (footnote\*)



KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote\*)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (\*footnote)