

FN 4312 E

Prostostoječa zamrzovalna omara
s funkcijama NoFrost in SideOpen ter predalom XXL box za odlično udobje.



- Brez ledu na zamrznjenih živilih: nič več odtajevanja – NoFrost
- Več prostora za posebej velika živila – XXL box
- Dizajn brez ročajev z integrirano prijemno vdolbino
- Hitro in nežno zamrzovanje živil – SuperFrost
- Fleksibilno povečanje zamrzovalnega prostora – VarioRoom



EAN: 4002516516934 / Številka materiala: 11952950 /
Številka starega materiala: 37431254EU1

Kategorija aparata	
Zamrzovalna omara	•
Izvedba	
Prostostoječi aparat	•
Tečaj vrat	desno
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
Dizajn	
Barva ohišja	Bela
Barva sprednje stranice	Bela
Udobna uporaba	
NoFrost	•
VarioRoom	•
Odpiralo vrat	SideOpen
Upravljanje	
Koncept upravljanja	SensorTouch
Do stopinje natančna nastavitvev	Temperatura zamrzovanja
Neodvisno uravnavanje temperature za hladilni in zamrzovalni del	Ne
SuperFrost	•
Število temperaturnih območij	1
Način Sabbat	•
Način za zabavo	•
Zamrzovalnik/zamrzovalni del	
Število zamrzovalnih predalov	4
od tega XXL box	1
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	E
Poraba energije na leto v kWh	207,60
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,56
Varnost	
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm za zamrzovalni del	•
Optični alarm ob odprtih vratih	•
Optični temperaturni alarm	•
Prikaz izpada električnega toka za zamrzovalni del	•
FrostProof	•
Tehnični podatki	
Širina aparata v mm	600
Višina aparata v mm	1255
Globina aparata v mm	675
Teža v kg	48,7
Klimatski razred	SN-T
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l	161
Skupna uporabna prostornina v l	161
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	15
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	15,00
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)	C
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW	38

FN 4312 E

Prostostoječa zamrzovalna omara
s funkcijama NoFrost in SideOpen ter predalom XXL box za odlično udobje.




EAN: 4002516516934 / Številka materiala: 11952950 /
Številka starega materiala: 37431254EU1

Odjem električnega toka v miliamperih (mA)	1300
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50-60
Dolžina priključnega kabla v m	2,1
Zamenjava žarnice	Servisna služba
Priložena oprema	
Posoda za ledene kocke	•


FN 4312 E

Prostostoječa zamrzovalna omara


s funkcijama NoFrost in SideOpen ter predalom XXL box za odlično udobje.




FN4312E, FN4312D, FN4812D, installation (footnote*)
(installation drawings)



FN4312E, FN4312D, installation sketch (footnote*)
(installation drawings)



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D,
KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view
(footnote*)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of
kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)