

FN 4322 E

Prostostoječa zamrzovalna omara  
s funkcijama NoFrost in SideOpen ter predalom XXL box za odlično udobje.



- Brez ledu na zamrznjenih živilih: nič več odtajevanja – NoFrost
- Več prostora za posebej velika živila – XXL box
- Dizajn brez ročajev z integrirano prijemno vdolbino
- Hitro in nežno zamrzovanje živil – SuperFrost
- Fleksibilno povečanje zamrzovalnega prostora – VarioRoom



EAN: 4002516516941 / Številka materiala: 11952960 /  
Številka starega materiala: 37432254EU1

<b>Kategorija aparata</b>	
Zamrzovalna omara	•
<b>Izvedba</b>	
Prostostoječi aparat	•
Tečaj vrat	desno
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
<b>Dizajn</b>	
Barva ohišja	Bela
Barva sprednje stranice	Bela
<b>Udobna uporaba</b>	
NoFrost	•
VarioRoom	•
Odpiralo vrat	SideOpen
<b>Upravljanje</b>	
Koncept upravljanja	SensorTouch
Do stopinje natančna nastavitvev	Temperatura zamrzovanja
Neodvisno uravnavanje temperature za hladilni in zamrzovalni del	Ne
SuperFrost	•
Število temperaturnih območij	1
Način Sabbat	•
Način za zabavo	•
<b>Zamrzovalnik/zamrzovalni del</b>	
Število zamrzovalnih predalov	5
od tega XXL box	1
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	E
Poraba energije na leto v kWh	220,60
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,60
<b>Varnost</b>	
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm za zamrzovalni del	•
Zvočni temperaturni alarm	•
Optični alarm ob odprtih vratih	•
Optični temperaturni alarm	•
Prikaz izpada električnega toka za zamrzovalni del	•
FrostProof	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Širina aparata v mm	600
Višina aparata v mm	1455
Globina aparata v mm	675
Teža v kg	53,7
Klimatski razred	SN-T
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l	200
Skupna uporabna prostornina v l	200
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	16
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	16,00
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)	C

FN 4322 E

Prostostoječa zamrzovalna omara

s funkcijama NoFrost in SideOpen ter predalom XXL box za odlično udobje.



EAN: 4002516516941 / Številka materiala: 11952960 /  
Številka starega materiala: 37432254EU1

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) 38  
re1pW

Odjem električnega toka v miliamperih (mA)	1300
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50-60
Dolžina priključnega kabla v m	2,1

#### Priložena oprema


Posoda za ledene kocke

•


## FN 4322 E

Prostostoječa zamrzovalna omara


s funkcijama NoFrost in SideOpen ter predalom XXL box za odlično udobje.




FN4322E, FN4322D, FN4322D ws-1, FN4822D, FN4824C, installation (footnote\*) (installation drawings)



K4323FD, K4323ED, K4323DD, FN4322E, FN4322D, FN4322D ws-1, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view (footnote\*)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (\*footnote)