

FNS 4882 D

Prostostoječa zamrzovalna omara

s funkcijo NoFrost in odličnim udobjem za popolno kombinacijo „side-by-side“.



- Click2open za preprosto odpiranje aparatov brez ročajev
- Brez ledu na zamrznjenih živilih: nič več odtajevanja – NoFrost
- Optimalna in vzdržljiva osvetlitev notranjosti z LED-lučkami
- Blaženje zapiranja vrat SoftClose
- Več prostora za posebej velika živila – XXL box



EAN: 4002516517276 / Številka materiala: 11953920 /
Številka starega materiala: 37488240EU1

Kategorija aparata	
Zamrzovalna omara	•
Izvedba	
Prostostoječi aparat	•
Tečaj vrat	levo
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
Možnost postavitve „side-by-side“	•
Dizajn	
Barva ohišja	Srebrna
Barva sprednje stranice	Plemenito jeklo CleanSteel
Osvetlitev zamrzovalnega dela	LED
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Odpiralo vrat	Click2open
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Do stopinje natančna nastavitvev	Temperatura zamrzovanja
Neodvisno uravnavanje temperature za hladilni in zamrzovalni del	Ne
SuperFrost	•
Število temperaturnih območij	1
Način Sabbat	•
Način za zabavo	•
Zamrzovalnik/zamrzovalni del	
Število zamrzovalnih predalov	7
od tega XXL box	1
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	D
Poraba energije na leto v kWh	198,30
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,54
Varnost	
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm za zamrzovalni del	•
Optični alarm ob odprtih vratih	•
Optični temperaturni alarm	•
Prikaz izpada električnega toka za zamrzovalni del	•
FrostProof	•
Tehnični podatki	
Širina aparata v mm	600
Višina aparata v mm	1855
Globina aparata v mm	675
Teža v kg	69,5
Klimatski razred	SN-T
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l	278
Skupna uporabna prostornina v l	278
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	16

FNS 4882 D

Prostostoječa zamrzovalna omara

s funkcijo NoFrost in odličnim udobjem za popolno kombinacijo „side-by-side“.



EAN: 4002516517276 / Številka materiala: 11953920 /


Številka starega materiala: 37488240EU1

Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	18,00
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)	B
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW	35
Odjem električnega toka v miliamperih (mA)	1300
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50-60
Dolžina priključnega kabla v m	2,1
Zamenjava žarnice	Servisna služba
Priložena oprema	
Posoda za ledene kocke	•
Komplet za postavitvev „side-by-side“	•


FNS 4882 D

Prostostoječa zamrzovalna omara


s funkcijo NoFrost in odličnim udobjem za popolno kombinacijo „side-by-side“.




FN4372E, FN4372D, FN4872D, FN4874C, FNS4382E, FNS4382E C, FNS4782E bb, FNS4882D, installation (footnote*) (drawings)




FNS4882D, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



FNS4882D, top view (footnote*) (installation drawings)



KS4887DD, FNS4882D, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)



KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)