

Classic C1 - SBAF5

Talni sesalnik

s teleskopsko cevjo za udobno sesanje po ugodni vstopni ceni



- Varčno sesanje – 800 W
- Vsestransko uporaben – univerzalni talni nastavek
- Posebno udobna nastavitve višine s teleskopsko cevjo Comfort
- Posebej lahek – 5,8 kg skupaj s priborom
- Enostavno sesanje večjih površin z delovnim radijem 9 m

EAN: 4002516553847 / Številka materiala: 12029700 /
Številka starega materiala: 41BAF500CE

Izvedba	
Talni sesalnik z vrečko za prah	•
Oznaka izdelka	Classic C1
Različica motorja	PowerLine
Tip izdelka	SBAF5
Barva aparata	Mango rdeča
Udobna uporaba	
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	Šeststopenjski vrtljivi regulator
Ročaj XXL	•
Sesalna cev	Teleskopska cev Comfort Compact
Sistem Park za premore med sesanjem	•
Sistem Park za odlaganje	Enostransko
Učinkovitost in trajnostnost	
Nazivna vhodna moč v W	800
Gibljivost	
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog	•
Podvozje s tremi kolesci	•
Delovni radij v m	9
Dolžina priključnega kabla v m	5,5
Filtrski sistem	
Tip vrečke za sesalnik	HyClean GN
Volumen vrečke za prah v l	4,5
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah	•
Filter za izhodni zrak	Filter AirClean
Filter za zaščito motorja	•
Varnost	
Zaskočka za talni nastavek in ročaj	•
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah	•
Tehnični podatki	
Maks. moč v W	800
Glasnost v dB	79,0
Širina v mm	463
Višina v mm	221
Teža v kg	5,5
Priložena oprema	
Tridelni pribor	Na držalu VarioClip
Nastavek za oblazinjeno pohištvo	•
Ozki nastavek	•
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase	•
Talni nastavek SBD 355-3	•
Filter	Filter AirClean
Ščetka za čiščenje	Ne
Kupon za vrečke za sesalnik	•