

Compact C2 Flex - SDRF5

Talni sesalnik

s sistemom Compact za shranjevanje na majhnem prostoru



- Vsestransko uporaben – univerzalni talni nastavek
- Motor Power Efficiency z izboljšanim izkoristkom
- Zadrži tudi najmanjše delce – filter AirClean+.
- Dolg, fleksibilen ozki nastavek za čiščenje ozkih rež
- Lahek – 6,5 kg skupaj s priborom

EAN: 4002516553793 / Številka materiala: 12030340 /
Številka starega materiala: 41DRF530CE

Izvedba	
Talni sesalnik z vrečko za prah	•
Oznaka izdelka	Compact C2
Različica motorja	PowerLine
Tip izdelka	SDRF5
Barva aparata	Petrolej modra
Udobna uporaba	
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	Šeststopenjski vrtljivi regulator
Ergonomičen nosilni ročaj	•
Ergonomičen ročaj	•
Ročaj XXL	•
Sistem Silence	•
Sesalna cev	Teleskopska cev Comfort Compact
Sistem Park za premore med sesanjem	•
Sistem Park za odlaganje	Obojestransko Compact
Udobno navijanje kabla	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Nazivna vhodna moč v W	890
Gibljivost	
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog	•
Podvozje s tremi kolesci	•
Delovni radij v m	11
Dolžina priključnega kabla v m	7,5
Filtrski sistem	
Tip vrečke za sesalnik	HyClean FJM
Volumen vrečke za prah v l	3,5
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah	•
Filter za izhodni zrak	Filter AirClean Plus
Filter za zaščito motorja	•
Varnost	
Zaskočka za talni nastavek in ročaj	•
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah	•
Tehnični podatki	
Maks. moč v W	890
Glasnost v dB	79,0
Širina v mm	425
Višina v mm	230
Teža v kg	6,5
Priložena oprema	
Tridelni pribor	Na držalu VarioClip
Nastavek za oblazinjeno pohištvo	•
Ozki nastavek	•
Posebej dolg, fleksibilen ozki nastavek SFD 20	•
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase	•
Talni nastavek SBD 355-3	•
Filter	Filter AirClean Plus
Ščetka za čiščenje	Ne