

Complete C3 Silence
Talni sesalnik
z učinkovitim motorjem za varčno sesanje.



- Motor Power Efficiency z izboljšanim izkoristkom
- Izvrstno in učinkovito čiščenje z nastavkom EcoTeQ Plus
- Filter Silence AirClean, ki zmanjša glasnost delovanja
- Udobna in vsestranska uporaba z integriranim tridelnim priborom
- Enostavno sesanje večjih površin z delovnim radijem 12 m

EAN: 4002516554646 / Številka materiala: 12031660 /
Številka starega materiala: 41GSK530CE

Izvedba	
Talni sesalnik z vrečko za prah	•
Oznaka izdelka	Complete C3
Različica motorja	EcoLine
Tip izdelka	SGSK5
Barva aparata	Lotos bela
Udobna uporaba	
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	Nožni tipki +/-
Prikaz moči na aparatu	•
Ergonomičen nosilni ročaj	•
Ergonomičen ročaj	•
Sistem Silence plus	•
Sesalna cev	Teleskopska cev Comfort
Sistem Park za premore med sesanjem	•
Sistem Park za odlaganje	Obojestransko
Udobno navijanje kabla	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Nazivna vhodna moč v W	550
Gibljivost	
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog	•
Kolesca DynamicDrive	•
Delovni radij v m	12
Dolžina priključnega kabla v m	8,5
Filtrski sistem	
Tip vrečke za sesalnik	HyClean GN
Volumen vrečke za prah v l	4,5
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah	•
Filter za izhodni zrak	Filter Silence AirClean
Filter za zaščito motorja	•
Varnost	
Zaskočka za talni nastavek in ročaj	•
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah	•
Obroba za zaščito pohištva	•
Tehnični podatki	
Maks. moč v W	550
Glasnost v dB	64,0
Širina v mm	496
Višina v mm	227
Teža v kg	7,4
Priložena oprema	
Tridelni pribor	Integriran
Nastavek za oblazinjeno pohištvo	•
Ozki nastavek	•
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase	•
Talni nastavek SBD 660-3	•
Ščetka za čiščenje	Ne
Kupon za vrečke za sesalnik	•