

Complete C3 Flex
Talni sesalnik
z učinkovitim motorjem za varčno sesanje.



- Vsestransko uporaben – univerzalni talni nastavek
- Dolg, fleksibilen ozki nastavek za čiščenje ozkih rež
- Enostavno sesanje večjih površin z delovnim radijem 12 m
- Motor Power Efficiency z izboljšanim izkoristkom
- Udobna in vsestranska uporaba z integriranim tridelnim priborom

EAN: 4002516554691 / Številka materiala: 12031710 /
Številka starega materiala: 41GDF532CE

Izvedba	
Talni sesalnik z vrečko za prah	•
Oznaka izdelka	Complete C3
Različica motorja	PowerLine
Tip izdelka	SGDF5
Barva aparata	Kari rumena
Udobna uporaba	
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	Nožni tipki +/-
Prikaz moči na aparatu	•
Ergonomičen nosilni ročaj	•
Ergonomičen ročaj	•
Sistem Silence	•
Sesalna cev	Teleskopska cev Comfort
Sistem Park za premore med sesanjem	•
Sistem Park za odlaganje	Obojestransko
Udobno navijanje kabla	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Nazivna vhodna moč v W	890
Gibljivost	
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog	•
Podvozje s tremi kolesci	•
Delovni radij v m	12
Dolžina priključnega kabla v m	8,5
Filtrski sistem	
Tip vrečke za sesalnik	HyClean GN
Volumen vrečke za prah v l	4,5
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah	•
Filter za izhodni zrak	Filter AirClean
Filter za zaščito motorja	•
Varnost	
Zaskočka za talni nastavek in ročaj	•
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah	•
Obroba za zaščito pohištva	•
Tehnični podatki	
Maks. moč v W	890
Glasnost v dB	77,0
Širina v mm	496
Višina v mm	227
Teža v kg	7,3
Priložena oprema	
Tridelni pribor	Integriran
Nastavek za oblažinjeno pohištvo	•
Ozki nastavek	•
Posebej dolg, fleksibilen ozki nastavek SFD 20	•
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase	•
Talni nastavek SBD 365-3	•
Filter	Filter AirClean
Ščetka za čiščenje	Ne
Kupon za vrečke za sesalnik	•