

Complete C2 Hardfloor - SFRF5
Talni sesalnik
za prvovrstno nego občutljivih trdih tal



- Varčno sesanje – 890 W
- Vsestransko uporaben – univerzalni talni nastavek
- Idealno za strukturirana tla – robustna krtača za trda tla
- Zadrži tudi najmanjše delce – filter AirClean+.
- Prilagoditev delovne višine – teleskopska cev iz plemenitega jekla

EAN: 4002516555490 / Številka materiala: 12034750 /
Številka starega materiala: 41FRF530CE

Izvedba	
Talni sesalnik z vrečko za prah	•
Oznaka izdelka	Complete C2
Različica motorja	PowerLine
Tip izdelka	SFRF5
Barva aparata	Kovinsko modra
Udobna uporaba	
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	Šeststopenjski vrtljivi regulator
Ergonomičen nosilni ročaj	•
Ergonomičen ročaj	•
Sistem Silence	•
Sesalna cev	Teleskopska cev Comfort
Sistem Park za premore med sesanjem	•
Sistem Park za odlaganje	Obojestransko
Učinkovitost in trajnost	
Nazivna vhodna moč v W	890
Gibljivost	
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog	•
Podvozje s tremi kolesci	•
Delovni radij v m	10
Dolžina priključnega kabla v m	6,5
Filtrski sistem	
Tip vrečke za sesalnik	HyClean GN
Volumen vrečke za prah v l	4,5
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah	•
Filter za izhodni zrak	Filter AirClean Plus
Filter za zaščito motorja	•
Varnost	
Zaskočka za talni nastavek in ročaj	•
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah	•
Obroba za zaščito pohištva	•
Tehnični podatki	
Maks. moč v W	890
Glasnost v dB	80,0
Širina v mm	487
Višina v mm	227
Teža v kg	7,0
Priložena oprema	
Tridelni pribor	Integriran
Nastavek za oblazinjeno pohištvo	•
Ozki nastavek	•
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase	•
Talna krtača	SBB 235-3 krtača za trda tla
Talni nastavek SBD 355-3	•
Krtača za trda tla SBB 235-3	•
Filter	Filter AirClean Plus
Ščetka za čiščenje	Ne