

WWF364 WPS PWash&8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

s programom QuickPowerWash in 1600 vrtlj./min za hitro in učinkovito pranje.



- QuickPowerWash poskrbi za učinkovite in hitre rezultate v samo 49 minutah*
- Maksimalna moč ožemanja – 1600 vrtlj./min
- Funkcija Glajenje zmanjša zmečkanost in prihrani do 50 % časa in truda**
- Popolno upravljanje pralnega stroja z aplikacijo prek sistema Miele@home***
- Ekskluzivna ponudba kapsul CapDosing za različne vrste perila in madežev****

* To velja za vse pralne stroje Miele, ki omogočajo izpolnjevanje procesnih in strojne tehničnih parametrov, predstavljenih v povzetku atesta WL 1110/18.

** Patent: EP 2 088 231

*** Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.

**** Patent: EP 2 365 120



EAN: 4002516604402 / Številka materiala: 12090560 / Številka starega materiala: 11WF3643D

Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	W1 White Edition
Stroj za polnjenje od spredaj	•
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1600
Prekinitiv po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Obsidian črna s kromiranim obročem
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela/obroč krom
Izvedba upravljalne plošče	Naklon 5°
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	DirectSensor bela, 7-segmentni
Učinkovitost čiščenja	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
Nežno ravnanje s perilom	
Satasti boben	•
Polnjenje v kg	8,0
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Predal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	47
Ponderirana poraba vode na cikel v l	47
Razred učinkovitosti ožemanja (A–G)	A
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem; A–D)	A
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med ožemanjem v dB(A) re1pW	69
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	219
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,40
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	0,80

WWF364 WPS PWash&8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

s programom QuickPowerWash in 1600 vrtlj./min za hitro in učinkovito pranje.



EAN: 4002516604402 / Številka materiala: 12090560 /

Številka starega materiala: 11WF3643D

Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“	•
Količinska avtomatika	•
Merilnik pretoka vode	•
Uravnavanje penjenja	•
Motor ProfiEco	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Impregnacija	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•
Dodatne funkcije za pranje	
Kratki	•
Predpranje	•
Več vode	•
Dodatno izpiranje	•
Glajenje s paro	•
Zvočni signal	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Waterproof-System
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	643
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1077
Teža v kg	93
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2
Priložena oprema	
Tri kapsule	•
Kupon za pralno sredstvo Miele	•

WWF364 WPS PWash&8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:


s programom QuickPowerWash in 1600 vrtlj./min za hitro in učinkovito pranje.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm