

DGC 7250

Kombinirana parna pečica

za kuhanje v pari, peko in pečenje s povezavo v omrežje in funkcijo TasteControl



- Prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor S
- Izjemni rezultati – parna tehnologija MonoSteam
- Posebej rahlo testo in zapečena skorjica – peka s paro
- Zanesljivo brez čezmerne toplotne obdelave živil – TasteControl
- Enostavno čiščenje – oprema PerfectClean

A+

EAN: 4002516599142 / Številka materiala: 12099530 /
Številka starega materiala: 22725042D

| Izvedba in dizajn | |
|---|----------------------------|
| Kombinirana parna pečica | • |
| PureLine | • |
| Barva aparata | Plemenito jeklo/CleanSteel |
| Prednosti | |
| TasteControl | • |
| Hitro segrevanje | • |
| Zunanje ustvarjanje pare | • |
| Načini delovanja | |
| Odtajevanje | • |
| Avtomatski programi | • |
| Avtomatsko pečenje | • |
| Kuhanje v pari | • |
| Načini delovanja žara | • |
| Žar | • |
| Vroč zrak plus | • |
| Intenzivno pečenje | • |
| Peka s paro | • |
| Zgornje/spodnje gretje | • |
| Spodnje gretje | • |
| Žar s kroženjem zraka | • |
| Eko vroč zrak | • |
| Udobna uporaba | |
| Povezava v omrežje s sistemom Miele@home | • |
| Prikazovalnik | DirectSensor S |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Kuhanje, neodvisno od količine živila | • |
| Prikaz ure | • |
| Nastavljiv zvočni signal | • |
| Nastavitev začetka časa priprave | • |
| Nastavitev konca časa priprave | • |
| Nastavitev trajanja priprave | • |
| Prikaz trenutne temperature | • |
| Prikaz nastavljene temperature | • |
| Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura | • |
| Predlagana temperatura | • |
| Individualne nastavitve | • |
| Učinkovitost in trajnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (A+++–D) | A+ |
| Avtomatska izraba preostale toplote | • |
| Poraba električne energije v stanju izključenosti v W | 0,5 |
| Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W | 1,0 |
| Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W | 2,0 |
| Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min | 20 |
| Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min | 20 |
| Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min | 20 |

DGC 7250

Kombinirana parna pečica

za kuhanje v pari, peko in pečenje s povezavo v omrežje in funkcijo TasteControl



EAN: 4002516599142 / Številka materiala: 12099530 /
Številka starega materiala: 22725042D

| Enostavno čiščenje | |
|--|----------------------|
| Plemenito jeklo/površina CleanSteel | • |
| Emajlirana notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno | • |
| Zunanji uparjalnik | • |
| Grelnik v dnu pečice za manj kondenzata | • |
| Vzdrževalni programi | • |
| Vzdrževalni program Namakanje | • |
| Program sušenja notranjosti pečice | • |
| Odstranljiva stranska vodila | • |
| Odstranjevanje vodnega kamna | • |
| Vrata CleanGlass | • |
| Para/oskrba z vodo | |
| MonoSteam | • |
| Moč uparjalnika v kW | 2,20 |
| Volumen posode za svežo vodo v l | 1,0 |
| Sesalna cev za vsesavanje vode | • |
| Varnost | |
| Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo | • |
| Varnostni izklop | • |
| Zapora vklopa | • |
| Zapora tipk | • |
| Tehnični podatki | |
| Volumen notranjosti v l | 76 |
| Število nivojev vstavljanja | 5 |
| Oznake nivojev vstavljanja | • |
| Tečaj vrat | spodaj |
| Osvetlitev notranjosti pečice | 1 halogenska sijalka |
| Temperature pri pečenju min. v °C | 30 |
| Temperature pri pečenju maks. v °C | 250 |
| Temperature pri kuhanju v pari min. v °C | 70 |
| Temperature pri kuhanju v pari maks. v °C | 100 |
| Širina niše min. v mm | 560 |
| Širina niše maks. v mm | 568 |
| Višina niše min. v mm | 590 |
| Višina niše maks. v mm | 595 |
| Globina niše v mm | 550 |
| Mere aparata (Š x V x G) v mm | 595 x 596 x 569 |
| Širina aparata v mm | 595 |
| Višina aparata v mm | 596 |
| Globina aparata v mm | 569,3 |
| Teža v kg | 42,0 |
| Skupna priključna moč v kW | 3,50 |
| Napetost v V | 220-240 |
| Frekvenca v Hz | 50 |
| Zaščita v A | 16 |
| Število faz | 1 |
| Priključni kabel z omrežnim vtičem | • |
| Zamenjava žarnice | Servisna služba |
| Priložena oprema | |
| Plitvi pekač s prevleko PerfectClean | 1 |

DGC 7250

Kombinirana parna pečica

za kuhanje v pari, peko in pečenje s povezavo v omrežje in funkcijo TasteControl



EAN: 4002516599142 / Številka materiala: 12099530 /

Številka starega materiala: 22725042D

| | |
|--|---|
| Globoki pekač s prevleko PerfectClean | 1 |
| Rešetka za peko in pečenje s prevleko PerfectClean | 1 |
| Izvlačno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean (par) | 1 |
| Odstranljiva stranska vodila s prevleko PerfectClean (par) | 1 |
| Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla | 1 |
| Neperforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla | 1 |
| Tablete za odstranjevanje vodnega kamna | 2 |

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, romãã, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7250

Kombinirana parna pečica

za kuhanje v pari, peko in pečenje s povezavo v omrežje in funkcijo TasteControl



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing