

## DGC 7440 HCX Pro

Kompaktna kombinirana parna pečica brez ročaja  
za kuhanje v pari, peko in pečenje, s povezavo v omrežje in HydroClean.



- Velik prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor
- Popolni rezultati – tehnologija DualSteam
- Zunaj hrustljivo, znotraj sočno – kombinirana peka
- Udobno upravljanje – posoda za vodo za avtomatsko dvižno letvijo
- Lahko čiščenje – HydroClean in notranjost pečice iz plemenitega jekla

A+

EAN: 4002516631866 / Številka materiala: 12099940 /  
Številka starega materiala: 23744068D

| Izvedba in dizajn  |              |
|--|--------------|
| Kombinirana parna pečica   | •            |
| ArtLine  | •            |
| Brez ročaja  | •            |
| Prednosti, ki zagotavljajo užitek                                    |              |
| Hitro segrevanje   | •            |
| Predhodno segrevanje   | •            |
| Zunanje ustvarjanje pare   | •            |
| Senzor razmer v pečici   | •            |
| Možnost individualne nastavitve vlažnosti pri kombinirani peki       | •            |
| Kuhanje menijev brez prenosa okusov                                  | •            |
| Mix & Match  | •            |
| Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave | •            |
| Ohranjanje toplote   | •            |
| Funkcija Crisp   | •            |
| Načini delovanja   |              |
| Odtajevanje  | •            |
| Avtomatski programi  | •            |
| Avtomatski programi, specifični za posamezne države                  | •            |
| Kombinirana peka   | •            |
| Kombinirana peka z načinom Vroč zrak plus                            | •            |
| Kombinirana peka z načinom Zgornje/spodnje gretje                    | •            |
| Kombinirana peka z načinom Veliki žar                                | •            |
| Kuhanje v pari   | •            |
| Sous-vide  | •            |
| Pogrevanje   | •            |
| Pečenje z vlago  | •            |
| Načini delovanja žara  | •            |
| Žar  | •            |
| Mali žar   | •            |
| Vroč zrak plus   | •            |
| Intenzivno pečenje   | •            |
| Posebni kolači   | •            |
| Zgornje/spodnje gretje   | •            |
| Zgornje gretje   | •            |
| Spodnje gretje   | •            |
| Žar s kroženjem zraka  | •            |
| Eko vroč zrak  | •            |
| Eko kuhanje v pari   | •            |
| Gretje krožnikov   | •            |
| Posebne uporabe  | •            |
| Udobna uporaba   |              |
| Povezava v omrežje s sistemom Miele@home                             | •            |
| Prikazovalnik  | DirectSensor |
| SoftOpen   | •            |
| Touch2open   | •            |
| MultiLingua  | •            |
| Dvižna letev z motornim pogonom                                      | •            |

## DGC 7440 HCX Pro

Kompaktna kombinirana parna pečica brez ročaja

za kuhanje v pari, peko in pečenje, s povezavo v omrežje in HydroClean.



EAN: 4002516631866 / Številka materiala: 12099940 /

Številka starega materiala: 23744068D

|   |                 |
|---|-----------------|
| Kuhanje, neodvisno od količine živila                     | •               |
| Kuhanje v pari na do treh nivojih hkrati                  | •               |
| Avtomatsko kuhanje menijev                                | •               |
| Redukcija pare pred koncem časa priprave                  | •               |
| Prikaz ure  | •               |
| Prikaz datuma   | •               |
| Nastavljiv zvočni signal                                  | •               |
| Nastavitev začetka časa priprave                          | •               |
| Nastavitev konca časa priprave                            | •               |
| Nastavitev trajanja priprave                              | •               |
| Prikaz trenutne temperature                               | •               |
| Prikaz nastavljene temperature                            | •               |
| Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura     | •               |
| Predlagana temperatura                                    | •               |
| Lastni programi   | •               |
| Individualne nastavitve                                   | •               |
| <b>Učinkovitost in trajnostnost</b>                       |                 |
| Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)                  | A+              |
| <b>Enostavno čiščenje</b>                                 |                 |
| Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna | •               |
| Grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti                    | •               |
| Zunanji uparjalnik  | •               |
| HydroClean  | •               |
| Vzdrževalni programi                                      | •               |
| Vzdrževalni program Namakanje                             | •               |
| Vzdrževalni program Izpiranje                             | •               |
| Program sušenja notranjosti pečice                        | •               |
| Hitri zaklepi za stranska vodila                          | •               |
| Odstranljiva stranska vodila                              | •               |
| Odstranjevanje vodnega kamna                              | •               |
| Vrata CleanGlass  | •               |
| <b>Parna tehnologija in oskrba z vodo</b>                 |                 |
| DualSteam   | •               |
| Moč uparjalnika v kW                                      | 3,30            |
| Volumen posode za svežo vodo v l                          | 1,4             |
| Posoda za svežo vodo za dvižno letvijo                    | •               |
| Posoda za kondenzat za dvižno letvijo                     | •               |
| Odtočni filter  | •               |
| <b>Varnost</b>  |                 |
| Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo        | •               |
| Varnostni izklop  | •               |
| Zapora vklopa   | •               |
| Sistem ohlajanja sopare                                   | •               |
| Zapora tipk   | •               |
| <b>Tehnični podatki</b>                                   |                 |
| Volumen notranjosti v l                                   | 47              |
| Število nivojev vstavljanja                               | 3               |
| Mere aparata (Š x V x G) v mm                             | 595 x 456 x 569 |
| Oznake nivojev vstavljanja                                | •               |
| Osvetlitev notranjosti pečice                             | BrilliantLight  |
| Temperature pri pečenju min. v °C                         | 30              |

## DGC 7440 HCX Pro

Kompaktna kombinirana parna pečica brez ročaja  
za kuhanje v pari, peko in pečenje, s povezavo v omrežje in HydroClean.



EAN: 4002516631866 / Številka materiala: 12099940 /  
Številka starega materiala: 23744068D

|  |                     |
|--|---------------------|
| Temperature pri pečenju maks. v °C                   | 230                 |
| Temperature pri kuhanju v pari min. v °C             | 40                  |
| Temperature pri kuhanju v pari maks. v °C            | 100                 |
| Širina niše min. v mm                                | 560                 |
| Širina niše maks. v mm                               | 568                 |
| Višina niše min. v mm                                | 450                 |
| Višina niše maks. v mm                               | 452                 |
| Globina niše v mm                                    | 555                 |
| Širina aparata v mm                                  | 595                 |
| Višina aparata v mm                                  | 455,5               |
| Globina aparata v mm                                 | 568,5               |
| Teža v kg  | 40,2                |
| Skupna priključna moč v kW                           | 3,40                |
| Napetost v V   | 230                 |
| Frekvenca v Hz                                       | 50                  |
| Število faz  | 1                   |
| Zaščita v A  | 16                  |
| Priključni kabel z omrežnim vtičem                   | •                   |
| Dolžina priključnega kabla v m                       | 2                   |
| Zamenjava žarnice                                    | Storitve za stranke |
| <b>Priložena oprema</b>                              |                     |
| Globoki pekač s prevleko PerfectClean                | 1                   |
| Rešetka za peko in pečenje s prevleko PerfectClean   | 1                   |
| Odstranljiva stranska vodila (par)                   | 1                   |
| Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla   | 1                   |
| Neperforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla | 1                   |
| Čistilo HydroClean                                   | 1                   |
| Tablete za odstranjevanje vodnega kamna              | 2                   |


### Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugués,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , ,

## DGC 7440 HCX Pro


Kompaktna kombinirana parna pečica brez ročaja  
za kuhanje v pari, peko in pečenje, s povezavo v omrežje in HydroClean.




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings