

## DGC 7460 HCX Pro

Kombinirana parna pečica brez ročaja

za kuhanje v pari, peko in pečenje, s povezavo v omrežje in HydroClean.



- Velik prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor
- Popolni rezultati – tehnologija DualSteam
- Zunaj hrustljivo, znotraj sočno – kombinirana peka
- Udobno upravljanje – posoda za vodo za avtomatsko dvižno letvijo
- Lahko čiščenje – HydroClean in notranjost pečice iz plemenitega jekla

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516632078 / Številka materiala: 12100200 /  
Številka starega materiala: 23746069D

<b>Izvedba</b>	
Barva aparata	Obsidian črna
<b>Izvedba in dizajn</b>	
Kombinirana parna pečica	•
ArtLine	•
Brez ročaja	•
<b>Prednosti</b>	
Hitro segrevanje	•
Predhodno segrevanje	•
Zunanje ustvarjanje pare	•
Senzor razmer v pečici	•
Možnost individualne nastavitve vlažnosti pri kombinirani peki	•
Kuhanje menijev brez prenosa okusov	•
Mix & Match	•
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave	•
Ohranjanje toplote	•
Funkcija Crisp	•
<b>Načini delovanja</b>	
Odtajevanje	•
Avtomatski programi	•
Avtomatski programi, specifični za posamezne države	•
Kombinirana peka	•
Kombinirana peka z načinom Vroč zrak plus	•
Kombinirana peka z načinom Zgornje/spodnje gretje	•
Kombinirana peka z načinom Veliki žar	•
Kuhanje v pari	•
Sous-vide	•
Pogrevanje	•
Pečenje z vlago	•
Načini delovanja žara	•
Žar	•
Mali žar	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Posebni kolači	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Zgornje gretje	•
Spodnje gretje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Eko vroč zrak	•
Eko kuhanje v pari	•
Gretje krožnikov	•
Posebne uporabe	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2open	•

## DGC 7460 HCX Pro

Kombinirana parna pečica brez ročaja

za kuhanje v pari, peko in pečenje, s povezavo v omrežje in HydroClean.



EAN: 4002516632078 / Številka materiala: 12100200 /  
Številka starega materiala: 23746069D

Multilingua	•
Dvižna letev z motornim pogonom	•
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•
Kuhanje v pari na do štirih nivojih hkrati	•
Avtomatsko kuhanje menijev	•
Redukcija pare pred koncem časa priprave	•
Prikaz ure	•
Prikaz datuma	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Lastni programi	•
Individualne nastavitve	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•
Grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti	•
Zunanji uparjalnik	•
HydroClean	•
Vzdrževalni programi	•
Vzdrževalni program Namakanje	•
Vzdrževalni program Izpiranje	•
Program sušenja notranjosti pečice	•
Hitri zaklepi za stranska vodila	•
Odstranljiva stranska vodila	•
Odstranjevanje vodnega kamna	•
Vrata CleanGlass	•
<b>Para/oskrba z vodo</b>	
DualSteam	•
Moč uparjalnika v kW	3,30
Volumen posode za svežo vodo v l	1,4
Posoda za svežo vodo za dvižno letvijo	•
Posoda za kondenzat za dvižno letvijo	•
Odtočni filter	•
<b>Varnost</b>	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Sistem ohlajanja sople	•
Zapora tipk	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Volumen notranjosti v l	67
Število nivojev vstavljanja	4
Oznake nivojev vstavljanja	•
Tečaj vrat	spodaj

## DGC 7460 HCX Pro

Kombinirana parna pečica brez ročaja

za kuhanje v pari, peko in pečenje, s povezavo v omrežje in HydroClean.



EAN: 4002516632078 / Številka materiala: 12100200 /  
Številka starega materiala: 23746069D

Osvetlitev notranjosti pečice	BrilliantLight
Temperature pri pečenju min. v °C	30
Temperature pri pečenju maks. v °C	230
Temperature pri kuhanju v pari min. v °C	40
Temperature pri kuhanju v pari maks. v °C	100
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	590
Višina niše maks. v mm	595
Globina niše v mm	550
Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 596 x 567
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	596
Globina aparata v mm	567
Teža v kg	46,4
Skupna priključna moč v kW	3,45
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	16
Število faz	1
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Dolžina priključnega kabla v m	2
Zamenjava žarnice	Servisna služba
<b>Priložena oprema</b>	
Globoki pekač s prevleko PerfectClean HUBB 71	1
Rešetka za peko in pečenje s prevleko PerfectClean HBBR 71	1
Odstranljiva stranska vodila (par)	1
Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	1
Neperforirane posode za kuhanje v pari iz plemenitega jekla	1
Čistilo HydroClean	1
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	2
<b>Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku</b>	
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## DGC 7460 HCX Pro

Kombinirana parna pečica brez ročaja


za kuhanje v pari, peko in pečenje, s povezavo v omrežje in HydroClean.




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x60 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings