

## DGC 7845 HC Pro

Kompaktna kombinirana parna pečica z vodnim priključkom in odtokom kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila in HydroClean.



- Velik prikazovalnik s senzorjem približ. – M Touch + MotionReact
- Popolni rezultati – tehnologija DualSteam
- Zunaj hrustljivo, znotraj sočno – kombinirana peka
- Miele@home – aparat z WLAN-povezavo v omrežje + Mix & Match
- Lahko čiščenje – HydroClean in notranjost pečice iz plemenitega jekla

A+

EAN: 4002516632597 / Številka materiala: 12100680 / Številka starega materiala: 23784538D

<b>Izvedba</b>	
Barva aparata	Grafitno siva
<b>Izvedba in dizajn</b>	
Kombinirana parna pečica	•
VitroLine	•
<b>Prednosti</b>	
Hitro segrevanje	•
Predhodno segrevanje	•
Zunanje ustvarjanje pare	•
Senzor razmer v pečici	•
Možnost individualne nastavitve vlažnosti pri kombinirani peki	•
Kuhanje menijev brez prenosa okusov	•
Mix & Match	•
Termometer za živila	Brez kabla
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave	•
Ohranjanje toplote	•
Funkcija Crisp	•
<b>Načini delovanja</b>	
Odtajevanje	•
Avtomatski programi	•
Avtomatski programi, specifični za posamezne države	•
Kombinirana peka	•
Kombinirana peka z načinom Vroč zrak plus	•
Kombinirana peka z načinom Zgornje/spodnje gretje	•
Kombinirana peka z načinom Veliki žar	•
Kuhanje v pari	•
Sous-vide	•
Pogrevanje	•
Pečenje z vlago	•
Načini delovanja žara	•
Žar	•
Mali žar	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Posebni kolači	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Zgornje gretje	•
Spodnje gretje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Eko vroč zrak	•
Eko kuhanje v pari	•
Gretje krožnikov	•
Posebne uporabe	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	M Touch
Senzor približevanja MotionReact	•
MotionReact: vklop luči ob približevanju	•

## DGC 7845 HC Pro

Kompaktna kombinirana parna pečica z vodnim priključkom in odtokom kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila in HydroClean.



EAN: 4002516632597 / Številka materiala: 12100680 / Številka starega materiala: 23784538D

MotionReact: vklop prikazovalnika ob približevanju	•
MotionReact: potrditev opozorilnega tona ob približevanju	•
MotionReact: prepoznavanje sprednjih stranic pohištva	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcija Pomoč	•
Dvižna letev z motornim pogonom	•
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•
Kuhanje v pari na do treh nivojih hkrati	•
Avtomatsko kuhanje menijev	•
Redukcija pare pred koncem časa priprave	•
Polifonski zvočni signali	•
Prikaz ure	•
Prikaz datuma	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Lastni programi	•
Program Sabbath	•
Individualne nastavitve	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•
Grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti	•
Zunanji uparjalnik	•
HydroClean	•
Vzdrževalni programi	•
Vzdrževalni program Namakanje	•
Vzdrževalni program Izpiranje	•
Program sušenja notranjosti pečice	•
Hitri zaklepi za stranska vodila	•
Odstranljiva stranska vodila	•
Odstranjevanje vodnega kamna	•
Vrata CleanGlass	•
<b>Para/oskrba z vodo</b>	
DualSteam	•
Moč uparjalnika v kW	3,30
DirectWater plus	•
Odtočni filter	•
<b>Varnost</b>	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•

## DGC 7845 HC Pro

Kompaktna kombinirana parna pečica z vodnim priključkom in odtokom kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila in HydroClean.

EAN: 4002516632597 / Številka materiala: 12100680 /  
Številka starega materiala: 23784538D

Sistem ohlajanja soprore	•
Zapora tipk	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Volumen notranjosti v l	47
Število nivojev vstavljanja	3
Oznake nivojev vstavljanja	•
Tečaj vrat	spodaj
Osvetlitev notranjosti pečice	BrilliantLight
Temperature pri pečenju min. v °C	30
Temperature pri pečenju maks. v °C	230
Temperature pri kuhanju v pari min. v °C	40
Temperature pri kuhanju v pari maks. v °C	100
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	450
Višina niše maks. v mm	452
Globina niše v mm	550
Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 456 x 569
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	455,5
Globina aparata v mm	568,5
Teža v kg	40,1
Skupna priključna moč v kW	3,40
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	16
Število faz	1
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Dolžina priključnega kabla v m	2
Dolžina dovodne cevi v m	2,0
Dolžina odtočne cevi v m	3,0
Zamenjava žarnice	Servisna služba
<b>Priložena oprema</b>	
Globoki pekač s prevleko PerfectClean HUBB 71	1
Rešetka za peko in pečenje s prevleko PerfectClean HBBR 71	1
Izvlačno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean HFC 71 (par)	1
Brezvrvični termometer za živila	1
Odstranljiva stranska vodila (par)	1
Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	2
Neperforirane posode za kuhanje v pari iz plemenitega jekla	1
Čistilo HydroClean	1
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	2

## DGC 7845 HC Pro

Kompaktna kombinirana parna pečica z vodnim priključkom in odtokom  
kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila in HydroClean.



EAN: 4002516632597 / Številka materiala: 12100680 /  
Številka starega materiala: 23784538D


### Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## DGC 7845 HC Pro


Kompaktna kombinirana parna pečica z vodnim priključkom in odtokom  
kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila in HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x45 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings