

DGC 7845 HC Pro

Kompaktna kombinirana parna pečica z vodnim priključkom in odtokom kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila in HydroClean.



- Velik prikazovalnik s senzorjem približ. – M Touch + MotionReact
- Popolni rezultati – tehnologija DualSteam
- Zunaj hrustljivo, znotraj sočno – kombinirana peka
- Miele@home – aparat z WLAN-povezavo v omrežje + Mix & Match
- Lahko čiščenje – HydroClean in notranjost pečice iz plemenitega jekla

A⁺

EAN: 4002516632450 / Številka materiala: 12100690 / Številka starega materiala: 23784548D

| | |
|--|----------------------------|
| Izvedba | |
| Barva aparata | Plemenito jeklo/CleanSteel |
| Izvedba in dizajn | |
| Kombinirana parna pečica | • |
| PureLine | • |
| Prednosti | |
| Hitro segrevanje | • |
| Predhodno segrevanje | • |
| Zunanje ustvarjanje pare | • |
| Senzor razmer v pečici | • |
| Možnost individualne nastavitve vlažnosti pri kombinirani peki | • |
| Kuhanje menijev brez prenosa okusov | • |
| Mix & Match | • |
| Termometer za živila | Brez kabla |
| Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave | • |
| Ohranjanje toplote | • |
| Funkcija Crisp | • |
| Načini delovanja | |
| Odtajevanje | • |
| Avtomatski programi | • |
| Avtomatski programi, specifični za posamezne države | • |
| Kombinirana peka | • |
| Kombinirana peka z načinom Vroč zrak plus | • |
| Kombinirana peka z načinom Zgornje/spodnje gretje | • |
| Kombinirana peka z načinom Veliki žar | • |
| Kuhanje v pari | • |
| Sous-vide | • |
| Pogrevanje | • |
| Pečenje z vlago | • |
| Načini delovanja žara | • |
| Žar | • |
| Mali žar | • |
| Vroč zrak plus | • |
| Intenzivno pečenje | • |
| Posebni kolači | • |
| Zgornje/spodnje gretje | • |
| Zgornje gretje | • |
| Spodnje gretje | • |
| Žar s kroženjem zraka | • |
| Eko vroč zrak | • |
| Eko kuhanje v pari | • |
| Gretje krožnikov | • |
| Posebne uporabe | • |
| Udobna uporaba | |
| Povezava v omrežje s sistemom Miele@home | • |
| Prikazovalnik | M Touch |
| Senzor približevanja MotionReact | • |
| MotionReact: vklop luči ob približevanju | • |

DGC 7845 HC Pro

Kompaktna kombinirana parna pečica z vodnim priključkom in odtokom kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila in HydroClean.



EAN: 4002516632450 / Številka materiala: 12100690 / Številka starega materiala: 23784548D

| | |
|---|------|
| MotionReact: vklop prikazovalnika ob približevanju | • |
| MotionReact: potrditev opozorilnega tona ob približevanju | • |
| MotionReact: prepoznavanje sprednjih stranic pohištva | • |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Funkcija Pomoč | • |
| Dvižna letev z motornim pogonom | • |
| Kuhanje, neodvisno od količine živila | • |
| Kuhanje v pari na do treh nivojih hkrati | • |
| Avtomatsko kuhanje menijev | • |
| Redukcija pare pred koncem časa priprave | • |
| Polifonski zvočni signali | • |
| Prikaz ure | • |
| Prikaz datuma | • |
| Nastavljiv zvočni signal | • |
| Nastavitev začetka časa priprave | • |
| Nastavitev konca časa priprave | • |
| Nastavitev trajanja priprave | • |
| Prikaz trenutne temperature | • |
| Prikaz nastavljene temperature | • |
| Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura | • |
| Predlagana temperatura | • |
| Lastni programi | • |
| Program Sabbath | • |
| Individualne nastavitve | • |
| Učinkovitost in trajnostnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (A+++–D) | A+ |
| Enostavno čiščenje | |
| Plemenito jeklo/površina CleanSteel | • |
| Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna | • |
| Grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti | • |
| Zunanji uparjalnik | • |
| HydroClean | • |
| Vzdrževalni programi | • |
| Vzdrževalni program Namakanje | • |
| Vzdrževalni program Izpiranje | • |
| Program sušenja notranjosti pečice | • |
| Hitri zaklepi za stranska vodila | • |
| Odstranljiva stranska vodila | • |
| Odstranjevanje vodnega kamna | • |
| Vrata CleanGlass | • |
| Para/oskrba z vodo | |
| DualSteam | • |
| Moč uparjalnika v kW | 3,30 |
| DirectWater plus | • |
| Odtočni filter | • |
| Varnost | |
| Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo | • |
| Varnostni izklop | • |

DGC 7845 HC Pro

Kompaktna kombinirana parna pečica z vodnim priključkom in odtokom kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila in HydroClean.

EAN: 4002516632450 / Številka materiala: 12100690 /
Številka starega materiala: 23784548D

| | |
|--|-----------------|
| Zapora vklopa | • |
| Sistem ohlajanja soprore | • |
| Zapora tipk | • |
| Tehnični podatki | |
| Volumen notranjosti v l | 47 |
| Število nivojev vstavljanja | 3 |
| Oznake nivojev vstavljanja | • |
| Tečaj vrat | spodaj |
| Osvetlitev notranjosti pečice | BrilliantLight |
| Temperature pri pečenju min. v °C | 30 |
| Temperature pri pečenju maks. v °C | 230 |
| Temperature pri kuhanju v pari min. v °C | 40 |
| Temperature pri kuhanju v pari maks. v °C | 100 |
| Širina niše min. v mm | 560 |
| Širina niše maks. v mm | 568 |
| Višina niše min. v mm | 450 |
| Višina niše maks. v mm | 452 |
| Globina niše v mm | 550 |
| Mere aparata (Š x V x G) v mm | 595 x 456 x 569 |
| Širina aparata v mm | 595 |
| Višina aparata v mm | 455,5 |
| Globina aparata v mm | 568,5 |
| Teža v kg | 40,2 |
| Skupna priključna moč v kW | 3,40 |
| Napetost v V | 230 |
| Frekvenca v Hz | 50 |
| Zaščita v A | 16 |
| Število faz | 1 |
| Priključni kabel z omrežnim vtičem | • |
| Dolžina priključnega kabla v m | 2 |
| Dolžina dovodne cevi v m | 2,0 |
| Dolžina odtočne cevi v m | 3,0 |
| Zamenjava žarnice | Servisna služba |
| Priložena oprema | |
| Globoki pekač s prevleko PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Rešetka za peko in pečenje s prevleko PerfectClean HBBR 71 | 1 |
| Izvlačno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean HFC 71 (par) | 1 |
| Brezvrvični termometer za živila | 1 |
| Odstranljiva stranska vodila (par) | 1 |
| Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla | 2 |
| Neperforirane posode za kuhanje v pari iz plemenitega jekla | 1 |
| Čistilo HydroClean | 1 |
| Tablete za odstranjevanje vodnega kamna | 2 |

DGC 7845 HC Pro

Kompaktna kombinirana parna pečica z vodnim priključkom in odtokom kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila in HydroClean.



EAN: 4002516632450 / Številka materiala: 12100690 /
Številka starega materiala: 23784548D


Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGC 7845 HC Pro


Kompaktna kombinirana parna pečica z vodnim priključkom in odtokom
kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila in HydroClean.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x45 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings