

## KMDA 7272 FL-A Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno nabo

z motorjem Silence in štirimi kuhalnimi polji za delovanje z odvodom zraka



- Najtišji aparat TwoInOne znamke Miele – motor Silence
- Veliko prostora – štiri okrogla kuhalna polja
- Samodejno uravnavanje stopenj moči ventilatorja – Con@ctivity
- Kompaktno upravljanje s številčno lestvico – ComfortSelect Plus
- Primerno za fleksibilne namestitve z odvodom zraka

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516614654 / Številka materiala: 12121030 / Številka starega materiala: 26727278D

<b>Izvedba</b>	
Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno nabo	•
<b>Načini delovanja</b>	
Voden odvod zraka z dodatno opremo	DFK-xxxx, DMK 150-1
Kroženje zraka brez vodenja (namestitev Plug & Play)	Ne
<b>Dizajn</b>	
Elegantna steklokeramična površina	•
Ploska vgradnja	•
Barva steklokeramike	Črna
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Napa v ravnini plošče	•
Barva krovne rešetke	Črna
<b>Oprema kuhalnih polj</b>	
Število kuhalnih polj	4
Maksimalno število posod	4
<b>1. kuhalno polje/območje</b>	
Položaj	spredaj levo
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 110-220
Maks. moč funkcije Booster v W	3000
Maks. moč v W	2300
<b>2. kuhalno polje/območje</b>	
Položaj	zadaj levo
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 100-190
Maks. moč funkcije Booster v W	2100
Maks. moč v W	1400
<b>3. kuhalno polje/območje</b>	
Položaj	zadaj desno
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 110-220
Maks. moč v W	2300
Maks. moč funkcije Booster v W	3000
<b>4. kuhalno polje/območje</b>	
Položaj	spredaj desno
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 100-190
Maks. moč v W	1400
Maks. moč funkcije Booster v W	2100
<b>Udobna uporaba</b>	
Upravljanje s senzorskimi tipkami	ComfortSelect Plus
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Digitalni prikaz stopenj moči	•
Barva prikaza	Rumena
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Stop&Go-Funktion	•
Funkcija Recall	•
Avtomatski izklop	•
Stalno prepoznavanje posode	•

## KMDA 7272 FL-A Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z motorjem Silence in štirimi kuhalnimi polji za delovanje z odvodom zraka



EAN: 4002516614654 / Številka materiala: 12121030 / Številka starega materiala: 26727278D

Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Prikaz nasičenosti filtra z aktivnim ogljem	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Motor ECO	•
Letna poraba energije v kWh/leto	31,5
Motor Silence	•
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	-
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	A
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
<b>Filtrski sistem</b>	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	1
<b>Odvod zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri min. stopnji (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	195
Zmogljivost pretoka zraka pri maks. stopnji (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	530
Zmogljivost pretoka zraka pri intenzivni stopnji (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	610
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m <sup>3</sup> /h)	610
Zvočna moč pri min. stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	41,0
Zvočna moč pri maks. stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	64,0
Zvočna moč pri intenzivni stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	67,0
Zvočni tlak pri min. stopnji (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	27,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	67,0
Zvočni tlak pri maks. stopnji (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	50,0
Zvočni tlak pri intenzivni stopnji (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	53,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	53,0
<b>Varnost</b>	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zapora vklopa	•
Vgrajen hladilni ventilator	•
Zaščita pred pregretjem	•
Prikaz preostale toplote	•
Priključek za okensko kontaktno stikalo	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Mere v mm (širina)	800

## KMDA 7272 FL-A Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z motorjem Silence in štirimi kuhalnimi polji za delovanje z odvodom zraka



EAN: 4002516614654 / Številka materiala: 12121030 /  
Številka starega materiala: 26727278D


Mere v mm (višina)	200
Mere v mm (globina)	520
Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	780
Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	500
Vgradna višina s priključno omarico v mm	200
Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	780
Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
Teža v kg	15
Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	804
Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524
Skupna priključna moč v kW	7,50
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50-60
Dolžina priključnega kabla v m	1,6
<b>Priložena oprema</b>	
Priključni kabel	Da

## KMDA 7272 FL-A Silence


Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z motorjem Silence in štirimi kuhalnimi polji za delovanje z odvodom zraka

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7272FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing






KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing


## KMDA 7272 FL-A Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo


z motorjem Silence in štirimi kuhalnimi polji za delovanje z odvodom zraka




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
2 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant  
3 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
9 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
12 Exhaust air – drawing

