

KMDA 7272 FL-U Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno nabo

z motorjem Silence in štirimi kuhalnimi polji za delovanje s kroženjem zraka



- Najtišji aparat TwoInOne znamke Miele – motor Silence
- Fleksibilna namestitvev – Plug&Play ali vodeno kroženje zraka
- Veliko prostora – štiri okrogla kuhalna polja
- Samodejno uravnavanje stopenj moči ventilatorja – Con@ctivity
- Kompaktno upravljanje s številčno lestvico – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516614579 / Številka materiala: 12121060 / Številka starega materiala: 26727279D

Izvedba	
Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno nabo	•
Načini delovanja	
Vodeno kroženje zraka z dodatno opremo	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Kroženje zraka brez vodenja (namestitvev Plug & Play)	Da
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Ploska vgradnja	•
Barva steklokeramike	Črna
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Napa v ravnini plošče	•
Barva krovne rešetke	Črna
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	4
Maksimalno število posod	4
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	spredaj levo
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 110-220
Maks. moč funkcije Booster v W	3000
Maks. moč v W	2300
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	zadaj levo
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 100-190
Maks. moč funkcije Booster v W	2100
Maks. moč v W	1400
3. kuhalno polje/območje	
Položaj	zadaj desno
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 110-220
Maks. moč v W	2300
Maks. moč funkcije Booster v W	3000
4. kuhalno polje/območje	
Položaj	spredaj desno
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 100-190
Maks. moč v W	1400
Maks. moč funkcije Booster v W	2100
Udobna uporaba	
Upravljanje s senzorskimi tipkami	ComfortSelect Plus
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Digitalni prikaz stopenj moči	•
Barva prikaza	Rumena
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Stop&Go-Funktion	•
Funkcija Recall	•
Avtomatski izklop	•

KMDA 7272 FL-U Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z motorjem Silence in štirimi kuhalnimi polji za delovanje s kroženjem zraka



EAN: 4002516614579 / Številka materiala: 12121060 /
Številka starega materiala: 26727279D

Stalno prepoznavanje posode	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Prikaz nasičenosti filtra z aktivnim ogljem	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Motor ECO	•
Motor Silence	•
Enostavno čiščenje	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Filtrski sistem	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	1
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri min. stopnji (m ³ /h) po EN 61591	145
Zmogljivost pretoka zraka pri maks. stopnji (m ³ /h) po EN 61591	465
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m ³ /h) po EN 61591	510
Zvočna moč pri min. stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	47,0
Zvočna moč pri maks. stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	68,0
Zvočni tlak pri min. stopnji (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	34,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	70,0
Zvočni tlak pri maks. stopnji (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	55,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	57,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zapora vklopa	•
Vgrajen hladilni ventilator	•
Zaščita pred pregretjem	•
Prikaz preostale toplote	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	800
Mere v mm (višina)	200
Mere v mm (globina)	520
Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	780
Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	500
Vgradna višina s priključno omarico v mm	200
Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	780
Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
Teža v kg	15
Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	804
Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524

KMDA 7272 FL-U Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z motorjem Silence in štirimi kuhalnimi polji za delovanje s kroženjem zraka



EAN: 4002516614579 / Številka materiala: 12121060 /
Številka starega materiala: 26727279D


Skupna priključna moč v kW	7,50
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50-60
Dožina priključnega kabla v m	1,6
Priložena oprema	
Priključni kabel	Da
Filter z aktivnim ogljem za kroženje zraka	•
Adapter Plug & Play	•

KMDA 7272 FL-U Silence


Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z motorjem Silence in štirimi kuhalnimi polji za delovanje s kroženjem zraka

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7272FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7272 FL-U Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo


z motorjem Silence in štirimi kuhalnimi polji za delovanje s kroženjem zraka




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, installation drawing

KMDA 7272 FL-U Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z motorjem Silence in štirimi kuhalnimi polji za delovanje s kroženjem zraka



KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing