

G 5310 SC Active Plus Prostostoječi pomivalni stroji za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



- Najboljši rezultati v manj kot eni uri – QuickPowerWash
- Naš prostorski čudež – predal 3D MultiFlex z več prostora za jedilni pribor
- Pomivalni stroj s sistemom sveže vode – od porabe vode 6.0 l v programu Avtomatski
- Prihranite do 50 % elektrike s pomočjo Mielejevega priključka na toplo vodo
- Fleksibilna zasnova košar, prilagojena vaši vsakdanji uporabi – košare Comfort



EAN: 4002516607694 / Številka materiala: 12147380 /
Številka starega materiala: 21531016A

Konstrukcija	
Prostostoječi pomivalni stroj	•
Pomivalni stroj širine 60 cm	•
Dizajn	
Barva upravljalne plošče	Briljantno bela
Izvedba upravljalne plošče	Ravna upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Tipka za izbiro programa
Prikazovalnik	Trimestni 7-segmentni prikazovalnik
Barva prikazovalnika	Bela
Udobje	
Prikaz preostalega časa	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Kontrola delovanja	Prikazovalnik
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	C
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0
Poraba vode v programu eco v l na izveden program (cikel)	8,4
Poraba električne energije v programu ECO v kWh	0,74
Poraba energije v programu eco v kWh na 100 izvedb programa (ciklov)	74
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,40
Trajanje programa ECO v minutah	199
Razred emisije hrupa	B
Emisija hrupa v dB(A)	44
Tehnologija EcoPower	•
Preizkušena higiena	•
Priključek na toplo vodo	•
Polovično polnjenje	•
Kakovost rezultatov	
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
Sušenje AutoOpen	•
SensorDry	•
Aktivno kondenzacijsko sušenje	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pomivanja	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Avtomatski	•
Intenzivni 75 °C	•
Nežni	•
Dodatne možnosti pri pomivanju	
Ekspres	•
Posebej čisto	•
Posebej suho	•
Zasnova košar	
Namestitev jedilnega pribora	Predal 3D MultiFlex
Polička za skodelice FlexCare	1


G 5310 SC Active Plus
Prostostoječi pomivalni stroji
za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



EAN: 4002516607694 / Številka materiala: 12147380 /
Številka starega materiala: 21531016A

Zasnova košar	Comfort
Število pogrinjkov	14
Varnost	
Sistem Waterproof	•
Zaščita pred posegi otrok	•
Tehnični podatki	
Širina niše minimalno v mm	600
Širina niše maksimalno v mm	600
Višina niše minimalno v mm	845
Višina niše maksimalno v mm	880
Globina niše v mm	600
Širina aparata v mm	598
Višina aparata v mm	845
Globina aparata v mm	600
Globina aparata pri odprtih vratih v cm	119,5
Neto teža v kg	53,5
Skupna priključna moč v kW	2,00
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Električna frekvenca standard	50
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70
Priložena oprema	
1 x paket UltraTabs (20 kosov)	•
Kupon za en paket UltraTabs (20 kosov) ali tri pakete (po 60 kosov) po ugodni ceni	•

G 5310 SC Active Plus
Prostostoječi pomivalni stroji
za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)