

G 5310 SCi Active Plus  
Vgradni pomivalni stroji  
za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



- Najboljši rezultati v manj kot eni uri – QuickPowerWash
- Inovativen dizajn in največje udobje – predal 3D MultiFlex
- Pomivalni stroj s svežo vodo – od 6.0 l v programu Avtomatski
- Dodaten prihranek do 50 % energije – priključek na toplo vodo
- Fleksibilna in varna namestitvev – zasnova košar Comfort



EAN: 4002516607885 / Številka materiala: 12147700 /  
Številka starega materiala: 21531057A

<b>Izvedba</b>	
Vgradni pomivalni stroj	•
Pomivalni stroj širine 60 cm	•
<b>Dizajn</b>	
Barva upravljalne plošče	Plemenito jeklo CleanSteel
Izvedba upravljalne plošče	Ravna upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Tipka za izbiro programa
Prikazovalnik	Trimestrni 7-segmentni prikaz
Barva prikazovalnika	Bela
<b>Udobje</b>	
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose
Prikaz preostalega časa	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Kontrola delovanja	zvočni
<b>Učinkovitost in trajnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A-G)	C
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0
Poraba vode v programu eco v l na izveden program (cikel)	8,4
Poraba električne energije v programu ECO v kWh	0,74
Poraba energije v programu eco v kWh na 100 izvedb programa (ciklov)	74
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,40
Trajanje programa ECO v minutah	199
Razred emisije hrupa	B
Emisija hrupa v dB(A)	44
Tehnologija EcoPower	•
Preizkušena higiena	•
Priključek na toplo vodo	•
Polovično polnjenje	•
<b>Kakovost rezultatov</b>	
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
Sušenje AutoOpen	•
SensorDry	•
Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programi pomivanja</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Avtomatski	•
Intenzivni 75 °C	•
Nežni	•
<b>Dodatne možnosti pri pomivanju</b>	
Posebej varčno	•
Ekspres	•
Posebej čisto	•
Posebej suho	•
<b>Zasnova košar</b>	
Namestitvev jedilnega pribora	Predal 3D MultiFlex
Polička za skodelice FlexCare	1


G 5310 SCi Active Plus  
Vgradni pomivalni stroji  
za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



EAN: 4002516607885 / Številka materiala: 12147700 /  
Številka starega materiala: 21531057A

Zasnova košar	Comfort 60 cm
Število pogrinjkov	14
<b>Varnost</b>	
Sistem Waterproof	•
Zaščita pred posegi otrok	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Širina niše minimalno v mm	600
Širina niše maksimalno v mm	600
Višina niše minimalno v mm	805
Višina niše maksimalno v mm	870
Globina niše v mm	570
Širina aparata v mm	598
Višina aparata v mm	805
Globina aparata v mm	570
Globina aparata pri odprtih vratih v cm	116,5
Neto teža v kg	44,7
Skupna priključna moč v kW	2,00
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Električna frekvenca standard	50
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70
Min. teža sprednje plošče v kg	3,0
Maks. teža sprednje plošče v kg	10,0
[osebje servisa lahko predela na min.]	9,0
[osebje servisa lahko predela na maks.]	19,0

G 5310 SCi Active Plus  
Vgradni pomivalni stroji  
za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)