

G 5350 SCVi Active Plus
 Pomivalni stroji za skrito vgradnjo
 za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



- Najboljši rezultati v manj kot eni uri – QuickPowerWash
- Dodaten prihranek do 50 % energije – priključek na toplo vodo
- Pomivalni stroj s sistemom sveže vode – od 6.0 l v programu Avtomatski
- Fleksibilna in varna namestitvev – zasnova košar Comfort
- Maksimalna fleksibilnost – zgornja košara z nastavljivo višino



EAN: 4002516607922 / Številka materiala: 12147740 /
 Številka starega materiala: 21535062A

| | |
|--|-------------------------------------|
| Konstrukcija | |
| Pomivalni stroj za skrito vgradnjo | • |
| Pomivalni stroj širine 60 cm | • |
| Dizajn | |
| Barva upravljalne plošče | Plemenito jeklo |
| Izvedba upravljalne plošče | Skrita upravljalna plošča |
| Vrsta upravljanja | Tipka za izbiro programa |
| Prikazovalnik | Trimestni 7-segmentni prikazovalnik |
| Barva prikazovalnika | Bela |
| Udobje | |
| Pomoč pri zapiranju vrat | ComfortClose |
| Prikaz preostalega časa | • |
| Prednastavitev zagona do 24 ur | • |
| Kontrola delovanja | zvočni |
| Učinkovitost in trajnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (A–G) | C |
| Poraba vode v programu Avtomatski v l od | 6,0 |
| Poraba vode v programu eco v l na izveden program (cikel) | 8,4 |
| Poraba električne energije v programu ECO v kWh | 0,74 |
| Poraba energije v programu eco v kWh na 100 izvedb programa (ciklov) | 74 |
| Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh | 0,40 |
| Trajanje programa ECO v minutah | 199 |
| Razred emisije hrupa | B |
| Emisija hrupa v dB(A) | 44 |
| Tehnologija EcoPower | • |
| Preizkušena higiena | • |
| Priključek na toplo vodo | • |
| Polovično polnjenje | • |
| Kakovost rezultatov | |
| Pomivalni stroj s sistemom sveže vode | • |
| SensorDry | • |
| Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka | • |
| Aktivno kondenzacijsko sušenje | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programi pomivanja | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Avtomatski | • |
| Intenzivni 75 °C | • |
| Nežni | • |
| Dodatne možnosti pri pomivanju | |
| Ekspres | • |
| Posebej čisto | • |
| Posebej suho | • |
| Zasnova košar | |
| Namestitev jedilnega pribora | Predal 3D MultiFlex |
| Polička za skodelice FlexCare | 1 |
| Zasnova košar | Comfort |

G 5350 SCVi Active Plus

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo

za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



EAN: 4002516607922 / Številka materiala: 12147740 /

Številka starega materiala: 21535062A

Število pogrinjkov 14

Varnost

Sistem Waterproof •

Tehnični podatki

| | |
|---|-------|
| Širina niše minimalno v mm | 600 |
| Širina niše maksimalno v mm | 600 |
| Višina niše minimalno v mm | 805 |
| Višina niše maksimalno v mm | 870 |
| Globina niše v mm | 550 |
| Širina aparata v mm | 598 |
| Višina aparata v mm | 805 |
| Globina aparata v mm | 550 |
| Globina aparata pri odprtih vratih v cm | 116,5 |
| Neto teža v kg | 44,0 |
| Skupna priključna moč v kW | 2,00 |
| Napetost v V | 230 |
| Zaščita v A | 10 |
| Število faz | 1 |
| Električna frekvenca standard | 50 |
| Dolžina dovodne cevi v cm | 1,50 |
| Dolžina odtočne cevi v cm | 1,50 |
| Dolžina priključnega kabla v m | 1,70 |
| Min. teža sprednje plošče v kg | 4,0 |
| Maks. teža sprednje plošče v kg | 11,0 |
| [osebje servisa lahko predela na min.] | 8,0 |
| [osebje servisa lahko predela na maks.] | 16,0 |

Priložena oprema

| | |
|---|---|
| 1 x paket UltraTabs (20 kosov) | • |
| Kupon za en paket UltraTabs (20 kosov) ali devet paketov po ugodni ceni | • |

G 5350 SCVi Active Plus
Pomivalni stroji za skrito vgradnjo
za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)