

G 5790 SCVi SL

Pomivalni stroj za skrito vgradnjo 45 cm
za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



- Najboljši rezultati v manj kot eni uri – QuickPowerWash
- Dodaten prihranek do 50 % energije – priključek na toplo vodo
- Vse popolnoma suho – sušenje AutoOpen
- Posebej lahkotno odpiranje in zapiranje vrat – ComfortClose
- Fleksibilna in varna namestitvev – zasnova košar ExtraComfort



EAN: 4002516608035 / Številka materiala: 12148090 /
Številka starega materiala: 21579062A

Konstrukcija	
Pomivalni stroj za skrito vgradnjo	•
Pomivalni stroj širine 45 cm	•
Dizajn	
Barva upravljalne plošče	Plemenito jeklo CleanSteel
Izvedba upravljalne plošče	Ravna upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Tipka za izbiro programa
Prikazovalnik	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
Barva prikazovalnika	Bela
MultiLingua	•
Udobje	
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose
Prikaz preostalega časa	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Kontrola delovanja	Prikazovalnik
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	C
Poraba vode v programu Avtomatski v I od	6,0
Poraba vode v programu eco v I na izveden program (cikel)	7,9
Poraba električne energije v programu ECO v kWh	0,55
Poraba energije v programu eco v kWh na 100 izvedb programa (ciklov)	55
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,29
Trajanje programa ECO v minutah	210
Razred emisije hrupa	B
Emisija hrupa v dB(A)	44
EcoFeedback	•
Tehnologija EcoPower	•
Preizkušena higiena	•
Priključek na toplo vodo	•
Polovično polnjenje	•
Kakovost rezultatov	
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
SensorDry	•
Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka	•
Aktivno kondenzacijsko sušenje	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pomivanja	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Avtomatski	•
Intenzivni 75 °C	•
Nežni	•
Tihi 40 dB(A)	•
Čiščenje stroja	•
Dodatne možnosti pri pomivanju	
Kratki	•
IntenseZone	•
Ekspres	•

G 5790 SCVi SL

Pomivalni stroj za skrito vgradnjo 45 cm
za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen




EAN: 4002516608035 / Številka materiala: 12148090 /
Številka starega materiala: 21579062A


Posebej čisto	•
Posebej suho	•
Zasnova košar	
Namestitev jedilnega pribora	Predal MultiFlex 45 cm
Zasnova košar	ExtraComfort 45 cm
Število pogrinjkov	9
Varnost	
Sistem Waterproof	•
Zaščita pred posegi otrok	•
Tehnični podatki	
Širina niše minimalno v mm	450
Širina niše maksimalno v mm	450
Višina niše minimalno v mm	805
Višina niše maksimalno v mm	870
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	448
Višina aparata v mm	805
Globina aparata v mm	550
Globina aparata pri odprtih vratih v cm	116,5
Neto teža v kg	40,8
Skupna priključna moč v kW	2,00
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Električna frekvenca standard	50
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70
Min. teža sprednje plošče v kg	2,0
Maks. teža sprednje plošče v kg	8,0
Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku	
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	deutsch, english, hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά
Priložena oprema	
1 x paket UltraTabs (20 kosov)	•
Kupon za en paket UltraTabs (20 kosov) ali devet paketov po ugodni ceni	•

G 5790 SCVi SL

Pomivalni stroj za skrito vgradnjo 45 cm
za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)