

KWTS 4785 F 125 Gala Ed
 Prostostoječa vinska vitrina
 PresenterFrame, dve ločeni temperaturni območji in ActiveHumidity.



- Elegantna predstavitev vaših najljubših vin z okvirjem PresenterFrame
- Ločena temperaturna območja
- Pametno povezani za več možnosti – Miele@home
- Optimalno uravnavanje zračne vlažnosti s funkcijo ActiveHumidity
- Optimalna zaščita vin z UV-odpornim izolirnim steklom
- Blaženje zapiranja vrat SoftClose



EAN: 4002516612094 / Številka materiala: 12156880 /
 Številka starega materiala: 39478562EU1

Jubilejna akcija	
Jubilejni modeli 125	•
125 Gala Edition	•
Kategorija aparata	
Vinska vitrina	•
Izvedba	
Prostostoječi aparat	•
Tečaj vrat	desno
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
Dizajn	
Barva ohišja	Črna
Barva sprednje stranice	Obsidian črna steklo
Osvetlitev vinskega območja	Brezstopenjska zatemnitev LED-osvetlitve
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
SoftClose	•
Odpiralo vrat	SideOpen
Sistem Silence	•
Število rešetk	6
Material rešetk	Bukev
NoteBoard	Da
PresenterFrame	•
Shranjevanje brez vibracij	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Neodvisno uravnavanje temperature za hladilni in zamrzovalni del	Ne
Število temperaturnih območij	2
Nastavljivo območje temperature min. v °C	5
Nastavljivo območje temperature maks. v °C	20
Način Sabbath	•
Hladilnik/hladilno območje	
Suha hrbtna stena	BlackSteel
ActiveHumidity	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	F
Poraba energije na leto v kWh	126,66
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,34
Varnost	
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm	•
Optični temperaturni alarm	•
Tehnični podatki	
Širina aparata v mm	597
Višina aparata v mm	1854
Globina aparata v mm	678
Teža v kg	98,0

KWTS 4785 F 125 Gala Ed

Prostostoječa vinska vitrina


PresenterFrame, dve ločeni temperaturni območji in ActiveHumidity.




EAN: 4002516612094 / Številka materiala: 12156880 /
Številka starega materiala: 39478562EU1

Klimatski razred	SN-ST
Območje za vino v l	368
Skupna uporabna prostornina v l	368
Prostor za število 0,75-litrskih bordojskih steklenic	153 steklenic
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)	C
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW	37
Odjem električnega toka v miliamperih (mA)	1200
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50-60
Dolžina priključnega kabla v m	2,0
Priložena oprema	
Filtri Active AirClean	•
Bela kreda	•


KWTS 4785 F 125 Gala Ed
 Prostostoječa vinska vitrina
 PresenterFrame, dve ločeni temperaturni območji in ActiveHumidity.




KWTS4785F obsw, Rioja, installation sketch (footnote*)
 (installation drawings)




KWTS4785F obsw, Rioja, top view (footnote*)
 (installation drawings)



KWTS4785F obsw, Rioja, installation (footnote*)
 (installation drawings)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,
 KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,
 KS4887DD, installation sketch (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,
 KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,
 KS4887DD, top view (*footnote)