

KFN 4898 AD

Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom
za najdaljšo svežino in najboljše udobje s PerfectFresh Active in Freeze&Cool.



- Petkrat daljša svežina z aktivnim vlaženjem – PerfectFresh Active
- Fleksibilna uporaba zamrzovalnega dela – Freeze&Cool
- Nastavljiva osvetlitev steklenih polic s FlexiLight 2.0
- Click2open za preprosto odpiranje aparatov brez ročajev
- Brez ledu na zamrznjenih živilih: nič več odtajevanja – NoFrost



EAN: 4002516612469 / Številka materiala: 12156970 /
Številka starega materiala: 38489816EU1

Kategorija aparata	
Kombinirani hladilnik	•
Izvedba	
Prostostoječi aparat	•
Dizajn	
Barva ohišja	Srebrna
Barva sprednje stranice	Grafitno siva steklo
Osvetlitev hladilnega dela	FlexiLight 2,0
Osvetlitev zamrzovalnega dela	LED
Osvetlitev ventilatorja	•
Osvetlitev sistema svežine	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Sistem svežine	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	•
Aktivna navlažitev zgornjega predala	•
Fina nastavitve notranjosti vrat	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
Notranjost XL	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Odpiralo vrat	Click2open
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Do stopinje natančna nastavitve	Temperatura hlajenja in zamrzovanja
Možen izklop hladilnega dela	Da
Neodvisno uravnavanje temperature za hladilni in zamrzovalni del	Da
Pospešeno hlajenje	•
SuperFrost	•
Število temperaturnih območij	3
Način Sabbat	•
Način za zabavo	•
Počitniški način	•
Hladilnik/hladilno območje	
Število polic	4
od tega deljivih (FlexiBoard)	1
od tega osvetljenih	2
Držalo za steklenice iz kromirane kovine	•
Število predalov za svežino	2
Suha hrbtina stena	CleanSteel
Število nastavkov za konzerve na notranji strani vrat	2
Nastavek za steklenice na notranji strani vrat	1
Polica v vratih	3

KFN 4898 AD

Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom
za najdaljšo svežino in najboljše udobje s PerfectFresh Active in Freeze&Cool.




EAN: 4002516612469 / Številka materiala: 12156970 /
Številka starega materiala: 38489816EU1

Zamrzovalnik/zamrzovalni del	
Število zamrzovalnih predalov	3
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Poraba energije na leto v kWh	115,34
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,31
Varnost	
Funkcija fiksiranja nastavitev	•
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm za zamrzovalni del	•
Zvočni temperaturni alarm	•
Optični alarm ob odprtih vratih	•
Optični temperaturni alarm	•
Prikaz izpada električnega toka za zamrzovalni del	•
Tehnični podatki	
Širina aparata v mm	600
Višina aparata v mm	2015
Globina aparata v mm	682
Teža v kg	106,0
Hladilni del v l	259
od tega območje PerfectFresh v l	99
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l	103
Skupna uporabna prostornina v l	362
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	24
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	10,00
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)	B
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW	33
Odjem električnega toka v miliamperih (mA)	1400
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50-60
Priložena oprema	
Podstavek za jajca	•
Sortirna škatla PerfectFresh	•
Posoda za ledene kocke	•


KFN 4898 AD

Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom


za najdaljšo svežino in najboljše udobje s PerfectFresh Active in Freeze&Cool.




KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*)
(installation drawings)



KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb,
KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote*)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of
kitchen units, bb, brws, bs, grgr (*Fußnote)



KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD
grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view
(installation drawings)