

KFN 4898 AD

Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom

za najdaljšo svežino in najboljše udobje s PerfectFresh Active in Freeze&Cool.



- Petkrat daljša svežina z aktivnim vlaženjem – PerfectFresh Active
- Fleksibilna uporaba zamrzovalnega dela – Freeze&Cool
- Nastavljiva osvetlitev steklenih polic s FlexiLight 2.0
- Click2open za preprosto odpiranje aparatov brez ročajev
- Brez ledu na zamrznjenih živilih: nič več odtajevanja – NoFrost



EAN: 4002516612469 / Številka materiala: 12156970 /
Številka starega materiala: 38489816EU1

Kategorija aparata	
Kombinirani hladilnik	•
Izvedba	
Prostostoječi aparat	•
Dizajn	
Barva ohišja	Srebrna
Barva sprednje stranice	Grafitno siva steklo
Osvetlitev hladilnega dela	FlexiLight 2,0
Osvetlitev zamrzovalnega dela	LED
Osvetlitev ventilatorja	•
Osvetlitev sistema svežine	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Sistem svežine	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	•
Aktivna navlažitev zgornjega predala	•
Fina nastavitve notranjosti vrat	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
Notranjost XL	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Odpiralo vrat	Click2open
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Do stopinje natančna nastavitve	Temperatura hlajenja in zamrzovanja
Možen izklop hladilnega dela	Da
Možen izklop zamrzovalnega dela	•
Neodvisno uravnavanje temperature za hladilni in zamrzovalni del	Da
Pospešeno hlajenje	•
SuperFrost	•
Število temperaturnih območij	3
Način Sabbat	•
Način za zabavo	•
Počitniški način	•
Hladilnik/hladišno območje	
Število polic	4
od tega deljivih (FlexiBoard)	1
od tega osvetljenih	2
Držalo za steklenice iz kromirane kovine	•
Število predalov za svežino	2
Število nastavkov za konzerve na notranji strani vrat	2
Nastavek za steklenice na notranji strani vrat	1
Polica v vratih	3

KFN 4898 AD

Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom
za najdaljšo svežino in najboljše udobje s PerfectFresh Active in Freeze&Cool.




EAN: 4002516612469 / Številka materiala: 12156970 /
Številka starega materiala: 38489816EU1

Zamrzovalnik/zamrzovalni del	
Število zamrzovalnih predalov	3
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Poraba energije na leto v kWh	115,34
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,31
Varnost	
Funkcija fiksiranja nastavitev	•
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm za zamrzovalni del	•
Optični alarm ob odprtih vratih	•
Optični temperaturni alarm	•
Prikaz izpada električnega toka za zamrzovalni del	•
Tehnični podatki	
Širina aparata v mm	600
Višina aparata v mm	2015
Globina aparata v mm	682
Teža v kg	106,0
Hladilni del v l	259
od tega območje PerfectFresh v l	99
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l	103
Skupna uporabna prostornina v l	362
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	24
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	10,00
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)	B
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW	33
Odjem električnega toka v miliamperih (mA)	1400
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50-60
Priložena oprema	
Podstavek za jajca	•
Sortirna škatla PerfectFresh	•
Posoda za ledene kocke	•


KFN 4898 AD

Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom


za najdaljšo svežino in najboljše udobje s PerfectFresh Active in Freeze&Cool.




KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*)
(installation drawings)



KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb,
KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote*)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of
kitchen units, bb, brws, bs, grgr (*Fußnote)



KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD
grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view
(installation drawings)