

TWA228WP ActiveWhite

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

z oznako A++ in izjemno Mielejevo kakovostjo po privlačni vstopni ceni.



- EcoDry za učinkovitost, ki traja celotno življenjsko dobo sušilnega stroja*
- FragranceDos poskrbi, da vaše perilo po sušenju sveže diši**
- PerfectDry poskrbi, da perilo ni nikoli prevlažno ali presuho
- Najvišja kondenzacijska učinkovitost ščiti pohištvo in prostore
- Enostavno upravljanje s senzorskimi tipkami – EasyControl

* Patent EP 2 455 537

** Patent EP 2 431 516



EAN: 4002516697039 / Številka materiala: 12305030 /

Številka starega materiala: 12WA2282D

Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitev side-by-side	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	levo, možna zamenjava
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	T1 White Edition
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Bela
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	Naklon 5°
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	EasyControl rumena
Rezultat sušenja	
Natančno sušenje PerfectDry	•
Dišavni sistem FragranceDos	•
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
Nežno ravnanje s perilom	
Satasti boben	•
Polnjenje v kg	7,0
Udobna uporaba	
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	Ne
Osvetlitev bobna	LED
Posoda za kondenzat	•
Integriran odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A++
Letna poraba električne energije v kWh	208
Trajanje standardnega programa v min	155
Hrup med programom Bombaž pri polni obremenitvi v dB(A) re1pW	66
Razred kondenzacijske učinkovitosti	A
Poraba električne energije v standardnem programu Bombaž, suho za v omaro pri polni obremenitvi v kWh	1,70
Tehnologija EcoDry	•
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja	•
Programi sušenja	
Bombaž	•
Bombaž puščica	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•

TWA228WP ActiveWhite

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

z oznako A++ in izjemno Mielejevo kakovostjo po privlačni vstopni ceni.



EAN: 4002516697039 / Številka materiala: 12305030 /


Številka starega materiala: 12WA2282D

Srajce	•
Volna	•
Ekspres	•
Jeans	•
Impregnacija	•
Glajenje	•
Posteljno perilo	•
Toplo prezračevanje/DryFresh	•
Dodatne funkcije za sušenje	
Zaščita pred mečkanjem	•
Nežno plus	•
Kakovost	
Zaobljena rebra	•
Varnost	
PIN-koda	•
Prikaz „Izpraznite posodo“	•
Prikaz „Očistite filter“	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	655
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1077
Teža v kg	56
Skupna priključna moč v kW	1,10
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2
Dolžina priključnega kabla v m	2,0
Dolžina priključnega kabla v m	2
Hermetično zaprto.	•
Vrsta hladilnega sredstva	R290
Količina hladilnega sredstva v kg	0,11
Potencial globalnega segrevanja za hladilno sredstvo v CO ₂ e	3
Potencial globalnega segrevanja za aparat v CO ₂ e	0,35
Zamenjava žarnice	Servisna služba
Priložena oprema	
Dišavni vložek	•
Kupon za dodatni dišavni vložek	•


TWA228WP ActiveWhite

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:


z oznako A++ in izjemno Mielejevo kakovostjo po privlačni vstopni ceni.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm