

Duoflex HX1

Brezžični ročni sesalnik

velika sesalna moč | avtomatsko prilagajanje moči | sprememba aparata | rumena



- 99,99-%* sposobnost zadrževanja prahu s filtrom Hygiene
- Litij-ionski akumulator: do 55 minut delovanja z enim polnjenjem**
- Zmogljiv kot običajen sesalnik Miele***
- SpeedLock: hitrejša sprememba med celotnim in ročnim aparatom
- Lahka in kompaktna: posoda za prah s kapaciteto 3,1 kg/0,3 l
- Inteligentna električna krtača z avtomatskim prilagajanjem moči

* V skladu z IEC 62885-4

** Velja za stopnjo moči 1 brez priključene električne krtače.

*** Učinkovitost čiščenja v primerjavi s talnim sesalnikom Miele Complete C3 (SGEF3) s turbo krtačo STB 305-3 (pobiranje prahu na preprogi in trdih tleh z režo, pobiranje vlaken na preprogi). V skladu z IEC 62885-2.

EAN: 4002516714583 / Številka materiala: 12377670 / Številka starega materiala: 41QLL032EU1

Izvedba	
Akumulatorski sesalnik	•
Oznaka izdelka	Duoflex HX1
Različica motorja	Digital Efficiency Motor
Tip izdelka	SQLL0
Barva aparata	Jantarno rumena
Čiščenje	
Tehnologija Vortex	•
Udobna uporaba	
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	Tipke/dve stopnji
Stensko držalo	Speedlock
Držalo za pribor	HX-AH 20
Učinkovitost in trajnostnost	
Nazivna vhodna moč v W	160
Filtrski sistem	
ComfortClean	•
Volumen posode za prah v l	0,3
Tehnični podatki	
Tip akumulatorja	Li-ion
Nazivna kapaciteta akumulatorja v mAh	2500
Glasnost v dB	79,0
Širina v mm	260
Višina v mm	1250
Teža v kg	3,1
Čas delovanja enote PowerUnit solo pri stopnji MIN	55
Zmogljivost, izražena v površini, v m ²	60
Čas polnjenja v min	210
Priložena oprema	
Ščetka za čiščenje	Ne
Električna krtača HX-EB 20 MultiFloor	•
Sesalni čopič HX-DB	•
Nastavek za oblažinjeno pohištvo HX-UN	•
Ozki nastavek HX-CN	•