

H 2455 E ACTIVE

Podpultna pečica

moden dizajn in PerfectClean za kombinacijo z električnimi kuhalnimi ploščami.



- 7-segmentni prikazovalnik s pogreznimi gumbi – EasyControl
- Posebej enostavno čiščenje – oprema PerfectClean
- Prostornost in fleksibilnost – volumen pečice 76 l in 5 nivojev
- Ščiti pred opeklinami – hladna sprednja stran
- Vedno točno po zaslugi popolnega upravljanja časa – časovne funkcije

A+

EAN: 4002516728375 / Številka materiala: 12401290 /
Številka starega materiala: 22245520D

Izvedba	
Barva aparata	Obsidian črna
Izvedba in dizajn	
Podpultna pečica	•
Pogreznivi gumbi	•
Prednosti	
Hitro segrevanje	•
Načini delovanja	
Odtajevanje	•
Eko vroč zrak	•
Načini delovanja žara	•
Žar	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Spodnje gretje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Udobna uporaba	
Prikazovalnik	EasyControl
Prikaz ure	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Individualne nastavitve	•
Učinkovitost in trajnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Izraba preostale toplote	•
Enostavno čiščenje	
Notranost pečice s prevleko PerfectClean in katalitična hrbtna stena	•
Vrata pečice CleanGlass	•
Varnost	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Krmiljenje kuhalne plošče	
Kombinacija z električno kuhavno ploščo	•
Tehnični podatki	
Volumen notranosti v l	76
Število nivojev vstavljanja	5
Število nivojev v notranosti pečice 1	5
Število nivojev v notranosti pečice 2	5
Oznake nivojev vstavljanja	•
Osvetlitev notranosti pečice	1 halogenska sijalka
Temperature v °C	30–280
Temperature min. v °C	30

H 2455 E ACTIVE

Podpultna pečica

moden dizajn in PerfectClean za kombinacijo z električnimi kuhalnimi ploščami.



EAN: 4002516728375 / Številka materiala: 12401290 /

Številka starega materiala: 22245520D

Temperature maks. v °C	280
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	600
Višina niše maks. v mm	600
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	596
Globina aparata v mm	568
Teža v kg	42,0
Skupna priključna moč v kW	11,30
Napetost v V	220-240
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	16
Število faz	3
Zamenjava žarnice	Stranka
Priložena oprema	
Globoki pekač s prevleko PerfectClean	1
Rešetka za peko in pečenje	1
Odstranljiva stranska vodila (par)	1

H 2455 E ACTIVE

Podpultna pečica

moden dizajn in PerfectClean za kombinacijo z električnimi kuhalnimi ploščami.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, installation drawings