

## H 2457 EP ACTIVE

### Podpultna pečica

moden dizajn in piroliza za kombinacijo z električnimi kuhalnimi ploščami.



- 7-segmentni prikazovalnik s pogreznimi gumbi – EasyControl
- Kar najmanj truda za čiščenje – piroliza
- Prostornost in fleksibilnost – volumen pečice 76 l in 5 nivojev
- Ščiti pred opeklinami – hladna sprednja stran
- Enostavna uporaba – izvlečno vodilo FlexiClip

A+

EAN: 4002516728405 / Številka materiala: 12401440 / Številka starega materiala: 22245721D

<b>Izvedba</b>	
Barva aparata	Obsidian črna
<b>Izvedba in dizajn</b>	
Podpultna pečica	•
Pogreznimi gumbi	•
<b>Prednosti</b>	
Hitro segrevanje	•
<b>Načini delovanja</b>	
Eko vroč zrak	•
Načini delovanja žara	•
Žar	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Spodnje gretje	•
Žar s kroženjem zraka	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Prikazovalnik	EasyControl
Prikaz ure	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljenе temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljenа temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Individualne nastavitve	•
<b>Učinkovitost in trajnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Izraba preostale toplote	•
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Piroliza	•
Vrata pečice CleanGlass	•
<b>Varnost</b>	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Zaklepanje vrat med pirolizo	•
<b>Krmiljenje kuhalne plošče</b>	
Kombinacija z električno kuhavno ploščo	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Volumen notranosti v l	76
Število nivojev vstavljanja	5
Število nivojev v notranosti pečice 1	5
Število nivojev v notranosti pečice 2	5
Oznake nivojev vstavljanja	•
Osvetlitev notranosti pečice	1 halogenska sijalka
Temperature v °C	30–280
Temperature min. v °C	30
Temperature maks. v °C	280

## H 2457 EP ACTIVE

Podpultna pečica

moden dizajn in piroliza za kombinacijo z električnimi kuhalnimi ploščami.



EAN: 4002516728405 / Številka materiala: 12401440 /  
Številka starega materiala: 22245721D

Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	600
Višina niše maks. v mm	600
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	596
Globina aparata v mm	568
Teža v kg	47,0
Skupna priključna moč v kW	11,40
Napetost v V	220-240
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	16
Število faz	3
Zamenjava žarnice	Stranka
<b>Priložena oprema</b>	
Plitvi pekač s prevleko PerfectClean	1
Globoki pekač s prevleko PerfectClean	1
Rešetka za peko in pečenje	1
Izvlačno vodilo FlexiClip (par)	1
Odstranljiva stranska vodila (par)	1


## H 2457 EP ACTIVE

### Podpultna pečica


moden dizajn in piroliza za kombinacijo z električnimi kuhalnimi ploščami.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, installation drawings