

G 7130 SC AutoDos

Prostostoječi pomivalni stroji

z avtomatskim doziranjem s sistemom AutoDos z integrirano kartušo PowerDisk



- Naš prostorski čudež – predal 3D MultiFlex z več prostora za jedilni pribor
- Več informacij in sodobna povezava aparatov v omrežje – Miele@home
- Vse popolnoma suho – Mielejevo sušenje AutoOpen
- Pomivalni stroj s sistemom sveže vode – od porabe vode 6.0 l v programu Avtomatski
- Posebej lahko odpiranje in zapiranje vrat – ComfortClose



EAN: 4002516736790 / Številka materiala: 12424440 /

Številka starega materiala: 21713016A

Konstrukcija	
Prostostoječi pomivalni stroj	•
Pomivalni stroj širine 60 cm	•
Dizajn	
Barva upravljalne plošče	Briljantno bela
Izvedba upravljalne plošče	Ravna upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Tipka za izbiro programa
Prikazovalnik	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
Barva prikazovalnika	Bela
MultiLingua	•
Udobje	
Miele@home	•
PowerDisk	•
Prikaz preostalega časa	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Kontrola delovanja	Prikazovalnik
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	B
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0
Poraba vode v programu eco v l na izveden program (cikel)	8,4
Poraba električne energije v programu ECO v kWh	0,64
Poraba energije v programu eco v kWh na 100 izvedb programa (ciklov)	64
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,40
Trajanje programa ECO v minutah	199
Razred emisije hrupa	B
Emisija hrupa v dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tehnologija EcoPower	•
Preizkušena higiena	•
Priključek na toplo vodo	•
Polovično polnjenje	•
Kakovost rezultatov	
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
SensorDry	•
Aktivno kondenzacijsko sušenje	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pomivanja	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Avtomatski	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzivni 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Nežni	•

G 7130 SC AutoDos

Prostostoječi pomivalni stroji

z avtomatskim doziranjem s sistemom AutoDos z integrirano kartušo PowerDisk



EAN: 4002516736790 / Številka materiala: 12424440 /

Številka starega materiala: 21713016A

Tihi 39 dB(A)	•
Čiščenje stroja	•
Izpiranje soli	•
Dodatne možnosti pri pomivanju	
AutoDos	•
BottleClean	•
Hitri	•
IntenseZone	•
Posebej čisto	•
Posebej suho	•
Zasnova košar	
Namestitev jedilnega pribora	Predal 3D MultiFlex
Držalo za kozarce FlexCare	2
Polička za skodelice FlexCare	1
Zasnova košar	ExtraComfort
Število pogrinjkov	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Varnost	
Sistem Waterproof	•
Kontrolna lučka za sito	•
Zaščita pred posegi otrok	•
Tehnični podatki	
Širina niše minimalno v mm	600
Širina niše maksimalno v mm	600
Višina niše minimalno v mm	845
Višina niše maksimalno v mm	880
Globina niše v mm	600
Širina aparata v mm	598
Višina aparata v mm	845
Globina aparata v mm	600
Globina aparata pri odprtih vratih v cm	119,5
Neto teža v kg	56,0
Skupna priključna moč v kW	2,00
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Električna frekvenca standard	50
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70
Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku	
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, portugûês, türkçe
Priložena oprema	
1 x PowerDisk	•

G 7130 SC AutoDos

Prostostoječi pomivalni stroji

z avtomatskim doziranjem s sistemom AutoDos z integrirano kartušo PowerDisk



EAN: 4002516736790 / Številka materiala: 12424440 /
Številka starega materiala: 21713016A

Kupon za 6 x PowerDisk

•