

G 7260 SCVi

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo

S predalom 3D MultiFlex za največje udobje



- Prihranite do 50 % elektrike s pomočjo Mielejevega priključka na toplo vodo
- Vse popolnoma suho – Mielejevo sušenje AutoOpen
- Pomivalni stroj s sistemom sveže vode – od porabe vode ?? v programu Avtomatski
- Posebej lahko odpiranje in zapiranje vrat – ComfortClose
- Udobje, dobri rezultati in optimalna vsakdanja uporaba – košare ExtraComfort



EAN: 4002516738671 / Številka materiala: 12424760 /
Številka starega materiala: 21726062A

Konstrukcija	
Pomivalni stroj za skrito vgradnjo	•
Pomivalni stroj širine 60 cm	•
Dizajn	
Barva upravljalne plošče	Plemenito jeklo
Izvedba upravljalne plošče	Skrita upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Tipka za izbiro programa
Prikazovalnik	Enovrstični prikazovalnik z jasnimi napisi
Barva prikazovalnika	Bela
MultiLingua	•
Udobje	
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose
Prikaz preostalega časa	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Kontrola delovanja	optični in zvočni
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Poraba vode v programu Avtomatski v I od	6,0
Poraba vode v programu eco v I na izveden program (cikel)	8,4
Poraba električne energije v programu ECO v kWh	0,54
Poraba energije v programu eco v kWh na 100 izvedb programa (ciklov)	54
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,29
Trajanje programa ECO v minutah	230
Razred emisije hrupa	B
Emisija hrupa v dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tehnologija EcoPower	•
Preizkušena higiena	•
Priključek na toplo vodo	•
Polovično polnjenje	•
Kakovost rezultatov	
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
Sušenje AutoOpen	•
SensorDry	•
Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pomivanja	
ECO	•
Avtomatski	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzivni 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Nežni	•
QuickPowerWash	•
Tihi 39 dB(A)	•
Čiščenje stroja	•

G 7260 SCVi

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo

S predalom 3D MultiFlex za največje udobje



EAN: 4002516738671 / Številka materiala: 12424760 /

Številka starega materiala: 21726062A

Izpiranje soli

•

Dodatne možnosti pri pomivanju

BottleClean

•

Hitri

•

IntenseZone

•

Posebej čisto

•

Posebej suho

•

Zasnova košar

Namestitev jedilnega pribora

Predal 3D MultiFlex

Držalo za kozarce FlexCare

2

Polička za skodelice FlexCare

1

Zasnova košar

ExtraComfort

Število pogrnjkov

14

MultiClip

•

FlexCare Glass & Bottle

•

XL Assist

•

Varnost

Sistem Waterproof

•

Kontrolna lučka za sito

•

Zaščita pred posegi otrok

•

Tehnični podatki

Širina niše minimalno v mm

600

Širina niše maksimalno v mm

600

Višina niše minimalno v mm

805

Višina niše maksimalno v mm

870

Globina niše v mm

550

Širina aparata v mm

598

Višina aparata v mm

805

Globina aparata v mm

550

Globina aparata pri odprtih vratih v cm

116,5

Neto teža v kg

48,0

Skupna priključna moč v kW

2,00

Napetost v V

230

Zaščita v A

10

Število faz

1

Električna frekvenca standard

50

Dolžina dovodne cevi v cm

1,50

Dolžina odtočne cevi v cm

1,50

Dolžina priključnega kabla v m

1,70

Min. teža sprednje plošče v kg

4,0

Maks. teža sprednje plošče v kg

10,0

[osebje servisa lahko predela na min.]

8,0

[osebje servisa lahko predela na maks.]

16,0

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

deutsch, english (GB),
hrvatski, română,
slovenščina, srpski,
ελληνικά

Priložena oprema

1 x paket UltraTabs (20 kosov)

•

Kupon za en paket UltraTabs (20 kosov) ali tri pakete (po 60 kosov) po ugodni ceni

•

G 7260 SCVi


Pomivalni stroji za skrito vgradnjo

S predalom 3D MultiFlex za največje udobje

G 7260 SCVi

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo

S predalom 3D MultiFlex za največje udobje



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)