

G 7980 SCVi AutoDos K20

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo

– vsestranski aparat Miele za dizajn kuhinje brez ročajev



- Avtomatsko doziranje – AutoDos z integrirano kartušo PowerDisk
- Inovativen dizajn in največje udobje – predal 3D MultiFlex
- Najpreprostejša komunikacija z aparatom – Miele@home
- Avtomatsko odpiranje vrat ob dvakratnem trku – Knock2open
- Hitro upravljanje s potegom – prikazovalnik M Touch



EAN: 4002516738916 / Številka materiala: 12425050 /
Številka starega materiala: 21798062A

Konstrukcija	
Pomivalni stroj za skrito vgradnjo	•
Pomivalni stroj širine 60 cm	•
Dizajn	
Barva upravljalne plošče	CleanSteel/obsidian črna
Izvedba upravljalne plošče	Skrita upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Tipka za izbiro programa
Prikazovalnik	M Touch Vi
Barva prikazovalnika	Bela
MultiLingua	•
Udobje	
Miele@home	•
PowerDisk	•
Knock2open	•
Pomoč pri zapiranju vrat	AutoClose
BrilliantLight	•
Prikaz preostalega časa	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Kontrola delovanja	optični in zvočni
Možnost naknadnega vlaganja posode	•
Izbira jezika izpisov na prikazovalniku	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0
Poraba vode v programu eco v l na izveden program (cikel)	8,4
Poraba električne energije v programu ECO v kWh	0,54
Poraba energije v programu eco v kWh na 100 izvedb programa (ciklov)	54
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,29
Trajanje programa ECO v minutah	230
Razred emisije hrupa	B
Emisija hrupa v dB(A)	41
EcoFeedback	•
Tehnologija EcoPower	•
Preizkušena higiena	•
Priključek na toplo vodo	•
Polovično polnjenje	•
Kakovost rezultatov	
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
Sušenje AutoOpen	•
SensorDry	•
Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pomivanja	
ECO	•
Avtomatski	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzivni 75 °C	•
PowerWash	•
Nežni	•

G 7980 SCVi AutoDos K20

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo

– vsestranski aparat Miele za dizajn kuhinje brez ročajev



EAN: 4002516738916 / Številka materiala: 12425050 /

Številka starega materiala: 21798062A

QuickPowerWash	•
Higiena	•
SolarSpar	•
Tihi 37 dB(A)	•
Testenine/rižote	•
Brez zgornje košare 65 °C	•
Čiščenje stroja	•
Dodatne možnosti pri pomivanju	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Ekspres	•
Posebej čisto	•
Posebej suho	•
Zasnova košar	
Namestitev jedilnega pribora	Predal 3D MultiFlex
Držalo za kozarce FlexCare	3
Polička za skodelice FlexCare	1
Zasnova košar	MaxiComfort
Število pogrinjkov	14
MultiClip	•
Varnost	
Sistem Waterproof	•
Kontrolna lučka za sito	•
Zaščita pred posegi otrok	•
Tehnični podatki	
Širina niše minimalno v mm	600
Širina niše maksimalno v mm	600
Višina niše minimalno v mm	805
Višina niše maksimalno v mm	870
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	598
Višina aparata v mm	805
Globina aparata v mm	550
Globina aparata pri odprtih vratih v cm	116,5
Neto teža v kg	48,0
Skupna priključna moč v kW	2,00
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Električna frekvenca standard	50
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70
Min. teža sprednje plošče v kg	4,0
Maks. teža sprednje plošče v kg	11,0
[osebje servisa lahko predela na min.]	7,0
[osebje servisa lahko predela na maks.]	14,0
Zamenjava žarnice	Servisna služba

G 7980 SCVi AutoDos K20

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo

– vsestranski aparat Miele za dizajn kuhinje brez ročajev



EAN: 4002516738916 / Številka materiala: 12425050 /
Številka starega materiala: 21798062A

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (GB), english (US),
español, français (FR),
hrvatski, italiano, magyar,
nederlands, norsk, polski,
português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski,
suomi, svenska, türkçe,
українська, čeština,
ελληνικά,

Priložena oprema

1 x PowerDisk

Kupon za 6 x PowerDisk

-
-

G 7980 SCVi AutoDos K20

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo

– vsestranski aparat Miele za dizajn kuhinje brez ročajev



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)