

WCI880 WPS 125 Gala Edition

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 9 kg | 1600 vrtlj./min | SteamCare | avtomatsko doziranje | QuickPowerWash



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila
- Varčevanje z energijo v najboljšem razredu energijske učinkovitosti A
- SteamCare skrajša čas likanja za do 50 % in osveži vaša oblačila
- Natančno in avtomatsko doziranje pralnega sredstva s sistemom TwinDos®
- QuickPowerWash poskrbi za učinkovite in hitre rezultate v samo 49 minutah



EAN: 4002516759768 / Številka materiala: 12437410 /
Številka starega materiala: 11C18803A

Jubilejna akcija	
125 Gala Edition	•
Jubilejna akcija	
Jubilejni modeli 125	•
Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Možnost vgradnje pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	W1 Chrome Edition
Stroj za polnjenje od spredaj	•
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1600
Prekinitev po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Grafitno siva, Pearlfinish
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela/obroč krom
Izvedba upravljalne plošče	Ravna
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	ComfortSensor bel, enovrstični
Učinkovitost čiščenja	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Avtomatsko doziranje pralnega sredstva TwinDos	•
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
Možnost Madeži	•
Preizkušena higiena brez virusov	•
Nežno ravnanje s perilom	
Satasti boben	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Parni sistem SteamCare	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
MultiLingua	•
Predal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A-G)	A
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	49
Ponderirana poraba vode na cikel v l	48
Razred učinkovitosti ožemanja	A
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem)	A

WCI880 WPS 125 Gala Edition

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 9 kg I 1600 vrtlj./min I SteamCare I avtomatsko doziranje I QuickPowerWash



EAN: 4002516759768 / Številka materiala: 12437410 /
Številka starega materiala: 11CI8803A

Emisija hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja v dB(A) re 1 pW 68

Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti 199

Poraba električne energije v stanju izključenosti v W 0,40

Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W 0,80

EcoFeedback •

Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“ •

Količinska avtomatika •

Merilnik pretoka vode •

Uravnavanje penjenja •

Motor ProfiEco •

Programi pranja

QuickPowerWash •

Avtomatski plus •

Bombaž •

Neobčutljivo perilo •

Občutljivo perilo •

Srajce •

Svila (ročno pranje) •

Volna (ročno pranje) •

Ekspres 20 •

Temno perilo/jeans •

Outdoor •

Impregnacija •

Športna oblačila •

Pernice •

Vzglavniki •

Puh •

Zavese •

Bombaž, higiena •

Osvežitev (para) •

Glajenje s paro •

Čiščenje stroja •

Novo perilo •

Samo izpiranje/škrobljenje •

Črpanje/ožemanje •

ECO 40-60 •

Dodatne funkcije za pranje

SingleWash •

Kratki •

Namakanje •

Predpranje •

Več vode •

Dodatno izpiranje •

Glajenje s paro •

Zvočni signal •

AllergoWash •

Kakovost

Protiuteži iz sive litine •

WCI880 WPS 125 Gala Edition

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 9 kg I 1600 vrtlj./min I SteamCare I avtomatsko doziranje I QuickPowerWash




EAN: 4002516759768 / Številka materiala: 12437410 /
Številka starega materiala: 11CI8803A

Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Waterproof-System
Zaščita pred posegi otrok	•
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Globina aparata brez vrat (za vgradnjo pod pult) v mm	600
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Priložena oprema	
Tri kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Kupon za pet kartuš Miele UltraPhase	•
Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku	
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά


WCI880 WPS 125 Gala Edition

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:


A | 9 kg | 1600 vrtlj./min | SteamCare | avtomatsko doziranje | QuickPowerWash




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm