

## WWI880 WCS 125 Gala Edition

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 9 kg | 1600 vrtlj./min | SteamCare | avtomatsko doziranje | QuickPowerWash



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila
- Varčevanje z energijo v najboljšem razredu energijske učinkovitosti A
- SteamCare skrajša čas likanja za do 50 % in osveži vaša oblačila
- Natančno in avtomatsko doziranje pralnega sredstva s sistemom TwinDos®
- QuickPowerWash poskrbi za učinkovite in hitre rezultate v samo 49 minutah



EAN: 4002516761624 / Številka materiala: 12437420 /  
Številka starega materiala: 11WI8801A

<b>Jubilejna akcija</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Jubilejna akcija</b>	
Jubilejni modeli 125	•
<b>Izvedba</b>	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	desno
<b>Konstrukcija</b>	
Oznaka izdelka	W1 White Edition
Stroj za polnjenje od spredaj	•
<b>Ožemanje</b>	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1600
Prekinitev po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
<b>Dizajn</b>	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Obsidian črna s kromiranim obročem
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela/obroč krom
Izvedba upravljalne plošče	Naklon 5°
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	ComfortSensor bel, enovrstični
<b>Učinkovitost čiščenja</b>	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Avtomatsko doziranje pralnega sredstva TwinDos	•
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
Možnost Madeži	•
Preizkušena higiena brez virusov	•
<b>Nežno ravnanje s perilom</b>	
Satasti boben	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Parni sistem SteamCare	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
MultiLingua	•
Predal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Učinkovitost in trajnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	49
Ponderirana poraba vode na cikel v l	48
Razred učinkovitosti ožemanja	A
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem)	A

WWI880 WCS 125 Gala Edition

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 9 kg I 1600 vrtlj./min I SteamCare I avtomatsko doziranje I QuickPowerWash



EAN: 4002516761624 / Številka materiala: 12437420 /  
Številka starega materiala: 11WI8801A

Emisija hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja v dB(A) re 1 pW	68
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	199
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,40
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	0,80
EcoFeedback	•
Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“	•
Količinska avtomatika	•
Merilnik pretoka vode	•
Uravnavanje penjenja	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programi pranja</b>	
QuickPowerWash	•
Avtomatski plus	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Svila (ročno pranje)	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Športna oblačila	•
Pernice	•
Vzglavniki	•
Puh	•
Zavese	•
Bombaž, higiena	•
Osvežitev (para)	•
Glajenje s paro	•
Čiščenje stroja	•
Novo perilo	•
Samo izpiranje/škrobljenje	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•
<b>Dodatne funkcije za pranje</b>	
SingleWash	•
Kratki	•
Namakanje	•
Predpranje	•
Več vode	•
Dodatno izpiranje	•
Glajenje s paro	•
Zvočni signal	•
AllergoWash	•
<b>Kakovost</b>	
Protiuteži iz sive litine	•

WWI880 WCS 125 Gala Edition

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 9 kg I 1600 vrtlj./min I SteamCare I avtomatsko doziranje I QuickPowerWash



EAN: 4002516761624 / Številka materiala: 12437420 /  
Številka starega materiala: 11WI8801A

<b>Varnost</b>	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Watercontrol-System
Zaščita pred posegi otrok	•
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
<b>Priložena oprema</b>	
Tri kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Kupon za pet kartuš Miele UltraPhase	•
<b>Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku</b>	
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WWI880 WCS 125 Gala Edition

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 9 kg | 1600 vrtlj./min | SteamCare | avtomatsko doziranje | QuickPowerWash




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm