

WWB380 WCS 125 Edition

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 20 %\* I 8 kg I 1400 vrtlj./min I SteamCare I QuickPowerWash I Miele@home



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila
- SteamCare skrajša čas likanja za do 50 % in osveži vaša oblačila
- QuickPowerWash poskrbi za učinkovite in hitre rezultate v samo 49 minutah
- Popolno upravljanje pralnega stroja z aplikacijo prek sistema Miele@home\*

\* Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.



EAN: 4002516759577 / Številka materiala: 12437460 /  
Številka starega materiala: 11WB3801A

<b>Jubilejna akcija</b>	
Jubilejni modeli 125	•
<b>Izvedba</b>	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	desno
<b>Konstrukcija</b>	
Oznaka izdelka	W1 White Edition
Stroj za polnjenje od spredaj	•
<b>Ožemanje</b>	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1400
Prekinitev po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
<b>Dizajn</b>	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Obsidian črna z belim obročem
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	Naklon 5°
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	DirectSensor rum., 7-segmetni
<b>Učinkovitost čiščenja</b>	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
<b>Nežno ravnanje s perilom</b>	
Satasti boben	•
Polnjenje v kg	8,0
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Parni sistem SteamCare	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Predal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Varčnejši od mejne vrednosti (52) razreda energijske učinkovitosti A	20%
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	38
Ponderirana poraba vode na cikel v l	48
Razred učinkovitosti ožemanja	B
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem)	A
Emisija hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja v dB(A) re 1 pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	219
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,30

WWB380 WCS 125 Edition

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 20 %\* I 8 kg I 1400 vrtlj./min I SteamCare I QuickPowerWash I Miele@home



EAN: 4002516759577 / Številka materiala: 12437460 /

Številka starega materiala: 11WB3801A


Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti 0,60 v W

Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“	•
Količinska avtomatika	•
Merilnik pretoka vode	•
Uravnavanje penjenja	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programi pranja</b>	
QuickPowerWash	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•
<b>Dodatne funkcije za pranje</b>	
Kratki	•
Predpranje	•
Več vode	•
Dodatno izpiranje	•
Glajenje s paro	•
Zvočni signal	•
<b>Varnost</b>	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Watercontrol-System
Zaščita pred posegi otrok	•
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	643
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1077
Globina aparata brez vrat (za vgradnjo pod pult) v mm	600
Teža v kg	80
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2


WWB380 WCS 125 Edition

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:


A – 20 %\* | 8 kg | 1400 vrtlj./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm