

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napa

z dvema zelo velikima območjema PowerFlex XL za delovanje z odvodom zraka



- Najtišji aparat TwolnOne znamke Miele – motor Silence
- Primerno za fleksibilne namestitve z odvodom zraka
- Veliko prostora: 4 velika kuh. polja, vklj. z 2 obm. PowerFlex XL
- Samodejno uravnavanje stopenj moči ventilatorja – Con@ctivity
- V celoti črn dizajn poskrbi za elegantno podobo

A+

EAN: 4002516755944 / Številka materiala: 12438920 / Številka starega materiala: 26767678D

Izvedba	
Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napa	•
Načini delovanja	
Voden odvod zraka z dodatno opremo	DMK 150-1, DFK-xxxx
Vodeno kroženje zraka z dodatno opremo	Odvod zraka
Kroženje zraka brez vodenja (namestitvev Plug & Play)	Ne
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Ploska vgradnja	•
Barva steklokeramike	Črna
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Napa v ravnini plošče	•
Barva krovne rešetke	Črna
Barva maščobnega filtra	Črna
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	4
Število kuhalnih območij	2
Maksimalno število posod	4
Kuhalna polja PowerFlex	
Število	4
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex XL
Premer v mm	Ø 150 – 230
Moč v W	2100
Booster v W	3000
TwinBooster v W	3650
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	levo
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex XL
Velikost v mm	230x460
Maks. moč funkcije Booster v W	4800
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	desno
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex XL
Velikost v mm	230x460
Maks. moč funkcije Booster v W	4800
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300
Udobna uporaba	
Miele@home	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	ComfortSelect White
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Digitalni prikaz stopenj moči	•
Barva prikaza	Bela
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Stop&Go-Funktion	•

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z dvema zelo velikima območjema PowerFlex XL za delovanje z odvodom zraka



EAN: 4002516755944 / Številka materiala: 12438920 /
Številka starega materiala: 26767678D

Funkcija Recall	•
Avtomatski izklop	•
Stalno prepoznavanje posode	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Zaščita med brisanjem	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Motor ECO	•
Letna poraba energije v kWh/leto	31,5
Motor Silence	•
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	-
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	A
Enostavno čiščenje	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Filtrski sistem	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	1
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri min. stopnji (m ³ /h) po EN 61591	195
Zmogljivost pretoka zraka pri maks. stopnji (m ³ /h) po EN 61591	530
Zmogljivost pretoka zraka pri intenzivni stopnji (m ³ /h) po EN 61591	610
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m ³ /h)	610
Zvočna moč pri min. stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	41,0
Zvočna moč pri maks. stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	64,0
Zvočna moč pri intenzivni stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	67,0
Zvočni tlak pri min. stopnji (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	27,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	67,0
Zvočni tlak pri maks. stopnji (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	50,0
Zvočni tlak pri intenzivni stopnji (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	53,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	53,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zapora vklopa	•
Vgrajen hladilni ventilator	•
Zaščita pred pregretjem	•
Prikaz preostale toplote	•

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z dvema zelo velikima območjema PowerFlex XL za delovanje z odvodom zraka



EAN: 4002516755944 / Številka materiala: 12438920 /

Številka starega materiala: 26767678D

Priključek za okensko kontaktno stikalo

•

Tehnični podatki

Mere v mm (širina) 800

Mere v mm (višina) 238

Mere v mm (globina) 520

Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult 780

Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult 500

Vgradna višina s priključno omarico v mm 238

Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji 780

Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji 500

Teža v kg 20

Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji 804

Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji 524

Skupna priključna moč v kW 7,50

Napetost v V 230

Frekvenca v Hz 50-60

Dolžina priključnega kabla v m 1,6


Priložena oprema

Priključni kabel Da


KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno nabo


z dvema zelo velikima območjema PowerFlex XL za delovanje z odvodom zraka




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno nabo


z dvema zelo velikima območjema PowerFlex XL za delovanje z odvodom zraka




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush-X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)