


KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno nabo

z dvema zelo velikima območjema PowerFlex XL za delovanje z odvodom zraka



- Najtišji aparat TwoInOne znamke Miele – motor Silence
- Primerno za fleksibilne namestitve z odvodom zraka (npr. z DFKS-AR)
- Veliko prostora: 4 velika kuh. polja, vklj. z 2 obm. PowerFlex XL
- Samodejno uravnavanje stopenj moči ventilatorja – Con@ctivity
- V celoti črn dizajn poskrbi za elegantno podobo



EAN: 4002516755944 / Številka materiala: 12438920 /

Številka starega materiala: 26767678D

Izvedba	
Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno nabo	•
Načini delovanja	
Voden odvod zraka z dodatno opremo	DMK 150-1,DFK-xxxx
Vodeno kroženje zraka z dodatno opremo	Odvod zraka
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Vgradnja z naleganjem na pult	Da
Barva steklokeramike	Črna
Napa v ravnini plošče	•
Barva krovne rešetke	Črna
Barva maščobnega filtra	Črna
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	4
Število kuhalnih območij	2
Maksimalno število posod	4
Kuhalna polja PowerFlex	
Število	4
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex XL
Velikost v mm	Ø 150 – 230
Maks. moč v W	2100
Maks. moč funkcije Booster v W	3000
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	3650
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	levo
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex XL
Velikost v mm	230x460
Maks. moč funkcije Booster v W	4800
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	desno
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex XL
Velikost v mm	230x460
Maks. moč funkcije Booster v W	4800
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Digitalni prikaz stopenj moči	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	ComfortSelect White
Barva prikazovalnika	Bela
Stalno prepoznavanje posode	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno nabo

z dvema zelo velikima območjema PowerFlex XL za delovanje z odvodom zraka



EAN: 4002516755944 / Številka materiala: 12438920 /

Številka starega materiala: 26767678D

Stop&Go-Funktion	•
Zaščita med brisanjem	•
Funkcija Recall	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Letna poraba energije v kWh/leto	31,5
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Motor ECO	•
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	A
Motor Silence	•
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	NA
Enostavno čiščenje	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Notranjost ohišja nape, ki omogoča enostavno čiščenje – CleanCover	•
Filtrski sistem	
Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla, primernih za strojno pomivanje (10-slojnih)	1
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri min. stopnji (m ³ /h) po EN 61591	195
Zmogljivost pretoka zraka pri maks. stopnji (m ³ /h) po EN 61591	530
Zmogljivost pretoka zraka pri intenzivni stopnji (m ³ /h) po EN 61591	610
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m ³ /h)	610
Zvočna moč pri min. stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	41,0
Zvočna moč pri maks. stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	64,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	67,0
Zvočni tlak pri min. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	27,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	67,0
Zvočni tlak pri maks. stopnji (dB(A) re20µPa) po EN 60704-2-13	50,0
Raven zvočnega tlaka pri intenzivni stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	53,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	53,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zapora vklopa	•

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z dvema zelo velikima območjema PowerFlex XL za delovanje z odvodom zraka



EAN: 4002516755944 / Številka materiala: 12438920 /

Številka starega materiala: 26767678D

Vgrajen hladilni ventilator	•
Zaščita pred pregretjem	•
Prikaz preostale toplote	•
Priključek za okensko kontaktno stikalo	•

Tehnični podatki

Mera v mm (širina)	800
Mera v mm (višina)	238
Mera v mm (globina)	520
Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	780 mm
Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	500 mm
Vgradna višina s priključno omarico v mm	238
Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	780
Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
Teža v kg	20
Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	804
Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524
Skupna priključna moč v kW	7,50
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50-60
Dolžina priključnega kabla v m	2


Priložena oprema

Priključni kabel	Da
------------------	----


KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo


z dvema zelo velikima območjema PowerFlex XL za delovanje z odvodom zraka




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo


z dvema zelo velikima območjema PowerFlex XL za delovanje z odvodom zraka




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)