

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno nabo

z dvema zelo velikima območjema PowerFlex XL za delovanje s kroženjem zraka



- Najtišji aparat TwoInOne znamke Miele – motor Silence
- Fleksibilna namestitvev – Plug&Play ali vodeno kroženje zraka
- Veliko prostora: 4 velika kuh. polja, vklj. z 2 obm. PowerFlex XL
- Samodejno uravnavanje stopenj moči ventilatorja – Con@ctivity
- V celoti črn dizajn poskrbi za elegantno podobo

EAN: 4002516755951 / Številka materiala: 12438930 /
Številka starega materiala: 26767679D

Izvedba	
Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno nabo	•
Načini delovanja	
Vodeno kroženje zraka z dodatno opremo	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Vodeno kroženje zraka z dodatno opremo	Kroženje zraka
Kroženje zraka brez vodenja (namestitvev Plug & Play)	Da
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Ploska vgradnja	•
Barva steklokeramike	Črna
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Napa v ravnini plošče	•
Barva krovne rešetke	Črna
Barva maščobnega filtra	Črna
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	4
Število kuhalnih območij	2
Maksimalno število posod	4
Kuhalna polja PowerFlex	
Število	4
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex XL
Premer v mm	Ø 150 – 230
Moč v W	2100
Booster v W	3000
TwinBooster v W	3650
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	levo
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex XL
Velikost v mm	230x460
Maks. moč funkcije Booster v W	4800
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	desno
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex XL
Velikost v mm	230x460
Maks. moč funkcije Booster v W	4800
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300
Udobna uporaba	
Miele@home	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	ComfortSelect White
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Digitalni prikaz stopenj moči	•
Barva prikaza	Bela
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno nabo

z dvema zelo velikima območjema PowerFlex XL za delovanje s kroženjem zraka



EAN: 4002516755951 / Številka materiala: 12438930 /
Številka starega materiala: 26767679D

Stop&Go-Funktion	•
Funkcija Recall	•
Avtomatski izklop	•
Stalno prepoznavanje posode	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Prikaz nasičenosti filtra z aktivnim ogljem	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Zaščita med brisanjem	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Motor ECO	•
Motor Silence	•
Enostavno čiščenje	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Filtrski sistem	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	1
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri min. stopnji (m ³ /h) po EN 61591	145
Zmogljivost pretoka zraka pri maks. stopnji (m ³ /h) po EN 61591	465
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m ³ /h) po EN 61591	510
Zvočna moč pri min. stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	47,0
Zvočna moč pri maks. stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	68,0
Zvočni tlak pri min. stopnji (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	34,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	70,0
Zvočni tlak pri maks. stopnji (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	55,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	57,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zapora vklopa	•
Vgrajen hladilni ventilator	•
Zaščita pred pregretjem	•
Prikaz preostale toplote	•
Priključek za okensko kontaktno stikalo	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	800
Mere v mm (višina)	238
Mere v mm (globina)	520
Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	780
Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	500
Vgradna višina s priključno omarico v mm	238

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z dvema zelo velikima območjema PowerFlex XL za delovanje s kroženjem zraka




EAN: 4002516755951 / Številka materiala: 12438930 /
Številka starega materiala: 26767679D

Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	780
Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
Teža v kg	20
Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	804
Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524
Skupna priključna moč v kW	7,50
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50-60
Dolžina priključnega kabla v m	1,6
Priložena oprema	
Priključni kabel	Da
Filter z aktivnim ogljem za kroženje zraka	•
Adapter Plug & Play	•


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno nabo


z dvema zelo velikima območjema PowerFlex XL za delovanje s kroženjem zraka



KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno nabo


z dvema zelo velikima območjema PowerFlex XL za delovanje s kroženjem zraka




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis-drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air – drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno nabo


z dvema zelo velikima območjema PowerFlex XL za delovanje s kroženjem zraka




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
5 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
6 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
13 Circulating air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
14 Circulating air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation
(Installation drawing)



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play
(Installation drawing)