

K 7478 C

Vgradni hladilnik, višina niše 140 cm

s PerfectFresh Active za najboljšo svežino, FlexiLight 2.0 in zamrz. predalom 4*



- Petkrat daljša svežina z aktivnim vlaženjem – PerfectFresh Active
- Nastavljiva osvetlitev steklenih polic s FlexiLight 2.0
- Integriran zamrzovalni predal z oznako 4 zvezdic
- Enakomerna porazdelitev temperature v celem hladilniku – DynaCool
- Individualno nastavljiva višina polic na notranji strani vrat



EAN: 4002516747512 / Številka materiala: 12444250 /
Številka starega materiala: 36747800EU1

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	K 7478 C
Materialna številka proizvajalca	12444250
EAN številka	4002516747512
Razred za trženje	Platinum
Kategorija aparata	
Hladilnik	•
Izvedba	
Vgradni aparat	•
Vgradni aparat, integriran	•
Tečaj vrat	desno
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
Dizajn	
Osvetlitev ventilatorja	•
Osvetlitev sistema svežine	•
Udobna uporaba	
Osvetlitev hladilnega območja	FlexiLight 2,0
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Sistem svežine	PerfectFresh Active
Fina nastavitve notranjosti vrat	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Način za zabavo	•
Počitniški način	•
ComfortFrost	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Podajalnik ledu/vode s priključkom na vodovodno omrežje	Ne
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Možen izklop hladilnega dela	Ne
SuperCool	•
Število temperaturnih območij	3
Način Sabbat	•
Hladilnik/hladilno območje	
Zamrzovalni predal z oznako 4*	•
Število polic	4
od tega deljivih (FlexiBoard)	1
od tega osvetljenih	2
Držalo za steklenice iz kromirane kovine	•
Število predalov za svežino	2
Suha hrbtina stena	CleanSteel
Število nastavkov za konzerve na notranji strani vrat	3
Nastavek za steklenice na notranji strani vrat	1
Polica v vratih	4
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	C

K 7478 C

Vgradni hladilnik, višina niše 140 cm

s PerfectFresh Active za najboljšo svežino, FlexiLight 2.0 in zamrz. predalom 4*



EAN: 4002516747512 / Številka materiala: 12444250 /

Številka starega materiala: 36747800EU1

Poraba energije na leto v kWh	116,07
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,31
Varnost	
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Optični alarm ob odprtih vratih	•
Tehnični podatki	
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	570
Višina niše min. v mm	1397
Višina niše maks. v mm	1413
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	559
Višina aparata v mm	1395
Globina aparata v mm	546
Teža v kg	55,2
Tehnika pritrdjevanja	Fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del v kg	21
Klimatski razred	SN-T
Hladilni del v l	192
od tega območje PerfectFresh v l	67
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l	16
Skupna uporabna prostornina v l	207
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	9
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	2,00
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)	B
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW	33
Odjem električnega toka v miliamperih (mA)	1200
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50-60
Dolžina priključnega kabla v m	2,2
Zamenjava žarnice	Servisna služba
Priložena oprema	
Podstavek za jajca	•
Sortirna škatla PerfectFresh	•
Posoda za ledene kocke	•

K 7478 C

Vgradni hladilnik, višina niše 140 cm

s PerfectFresh Active za najboljšo svežino, FlexiLight 2.0 in zamrz. predalom 4*

