

K 7738 D

Vgradni hladilnik

z veliko notranjostjo, vzdržljivo LED-osvetlitvijo in zamrzovalnim predalom 4\*



- Prostoren predal z nastavljivo vlažnostjo – DailyFresh
- Optimalna in vzdržljiva osvetlitev notranjosti z LED-lučkami
- Integriran zamrzovalni predal z oznako 4 zvezdic
- Enakomerna porazdelitev temperature v celem hladilniku – DynaCool
- Čiščenje polic v vratih v pomivalnem stroju – ComfortClean



EAN: 4002516747710 / Številka materiala: 12444450 /  
Številka starega materiala: 36773800EU1

<b>Kategorija aparata</b>	
Hladilnik	•
<b>Izvedba</b>	
Vgradni aparat	•
Vgradni aparat, integriran	•
Tečaj vrat	desno
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
<b>Dizajn</b>	
Osvetlitev hladilnega dela	LED
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Sistem svežine	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
<b>Upravljanje</b>	
Koncept upravljanja	SensorTouch
Možen izklop hladilnega dela	Ne
Neodvisno uravnavanje temperature za hladilni in zamrzovalni del	Ne
Pospešeno hlajenje	•
Število temperaturnih območij	2
Način Sabbath	•
Način za zabavo	•
Počitniški način	•
<b>Hladilnik/hladilno območje</b>	
Število polic	5
od tega deljivih (FlexiBoard)	1
Držalo za steklenice iz kromirane kovine	•
Število predalov za svežino	2
Število nastavkov za konzerve na notranji strani vrat	3
Nastavek za steklenice na notranji strani vrat	2
Polica v vratih	5
<b>Učinkovitost in trajnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	D
Poraba energije na leto v kWh	136,51
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,37
<b>Varnost</b>	
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Optični alarm ob odprtih vratih	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	570
Višina niše min. v mm	1772
Višina niše maks. v mm	1788
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	559

K 7738 D

Vgradni hladilnik

z veliko notranjostjo, vzdržljivo LED-osvetlitvijo in zamrzovalnim predalom 4\*




EAN: 4002516747710 / Številka materiala: 12444450 /  
Številka starega materiala: 36773800EU1

Višina aparata v mm	1770
Globina aparata v mm	546
Teža v kg	57,9
Tehnika pritrjevanja	Fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del v kg	26
Klimatski razred	SN-T
Hladilni del v l	259
Zamrzovalni del z oznako 4 zvezdic v l	27
Skupna uporabna prostornina v l	286
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	14
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 ur	2,00
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A-D)	B
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW	34
Odjem električnega toka v miliamperih (mA)	1200
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50-60
Dolžina priključnega kabla v m	2,2
Zamenjava žarnice	Servisna služba
<b>Priložena oprema</b>	
Podstavek za jajca	•
Posoda za ledene kocke	•


## K 7738 D

Vgradni hladilnik


z veliko notranjostjo, vzdržljivo LED-osvetlitvijo in zamrzovalnim predalom 4\*



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)