

K 7797 C R

Vgradni hladilnik, višina niše 178 cm

ActiveDoor, PerfectFresh Active in FlexiLight 2.0 za maksimalno udobje.



- Petkrat daljša svežina z aktivnim vlaženjem – PerfectFresh Active
- Avtomatsko odpiranje in zapiranje vrat aparata – ActiveDoor
- Nastavljiva osvetlitev steklenih polic s FlexiLight 2.0
- Enakomerna porazdelitev temperature v celem hladilniku – DynaCool
- Enostavno jemanje predmetov z vrtljivo stekleno polico – FlexiTray



EAN: 4002516748045 / Številka materiala: 12444970 / Številka starega materiala: 36779700EU1

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	K 7797 C R
Materialna številka proizvajalca	12444970
EAN številka	4002516748045
Razred za trženje	Diamond
Kategorija aparata	
Hladilnik	•
Izvedba	
Vgradni aparat	•
Vgradni aparat, integriran	•
Tečaj vrat	desno
Dizajn	
Osvetlitev ventilatorja	•
Osvetlitev sistema svežine	•
Udobna uporaba	
Osvetlitev hladilnega območja	FlexiLight 2,0
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Sistem svežine	PerfectFresh Active
Pomoč pri odpiranju vrat	ActiveDoor
Fina nastavitve notranjosti vrat	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Način za zabavo	•
Počitniški način	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Podajalnik ledu/vode s priključkom na vodovodno omrežje	Ne
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Možen izklop hladilnega dela	Ne
SuperCool	•
Število temperaturnih območij	2
Način Sabbat	•
Hladilnik/hladilno območje	
Število polic	4
od tega osvetljenih	3
Držalo za steklenice iz kromirane kovine	•
Število predalov za svežino	3
Suha hrbtina stena	CleanSteel
CompactCase	•
FlexiTray	•
Število nastavkov za konzerve na notranji strani vrat	3
Nastavek za steklenice na notranji strani vrat	2
Polica v vratih	5
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	C
Poraba energije na leto v kWh	99,65

K 7797 C R

Vgradni hladilnik, višina niše 178 cm

ActiveDoor, PerfectFresh Active in FlexiLight 2.0 za maksimalno udobje.



EAN: 4002516748045 / Številka materiala: 12444970 /

Številka starega materiala: 36779700EU1

Poraba energije v 24 urah v kWh 0,27

Varnost

Funkcija fiksiranja nastavitvev •

Zvočni alarm ob odprtih vratih •

Optični alarm ob odprtih vratih •

Tehnični podatki

Širina niše min. v mm 560

Širina niše maks. v mm 570

Višina niše min. v mm 1777

Višina niše maks. v mm 1793

Globina niše v mm 550

Širina aparata v mm 559

Višina aparata v mm 1770

Globina aparata v mm 546

Teža v kg 71,5

Tehnika pritrdjevanja Fiksna vrata

Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del v kg 26

Klimatski razred SN-T

Hladilni del v l 296

od tega območje PerfectFresh v l 98

Skupna uporabna prostornina v l 296

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D) B

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW 32

Odjem električnega toka v miliamperih (mA) 1200

Napetost v V 220-240

Zaščita v A 10

Število faz 1

Frekvenca v Hz 50-60

Dolžina priključnega kabla v m 2,2

Zamenjava žarnice Servisna služba

Priložena oprema


Podstavek za jajca •

Sortirna škatla PerfectFresh •


K 7797 C R

Vgradni hladilnik, višina niše 178 cm


ActiveDoor, PerfectFresh Active in FlexiLight 2.0 za maksimalno udobje.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, built-in



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, side view



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, installation