

WWB200 WCS 8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 8 kg | 1400 vrtlj./min | CapDosing | satasti boben | AddLoad



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila
- Varčevanje z energijo v najboljšem razredu energijske učinkovitosti A
- Dodatna funkcija Glajenje zmanjša zmečkanost in prihrani do 50 % časa in truda#
- Ekskluzivna ponudba kapsul CapDosing za različne vrste perila in madežev
- Naš satasti boben poskrbi, da perilo ostane v brezhibnem stanju



EAN: 4002516760047 / Številka materiala: 12456980 / Številka starega materiala: 11WB2001D

Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitvev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	W1 White Edition
Stroj za polnjenje od spredaj	•
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1400
Prekinitev po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Obsidian črna z belim obročem
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	Naklon 5°
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	DirectSensor rum., 7-segmentni
Učinkovitost čiščenja	
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
Nežno ravnanje s perilom	
Satasti boben	•
Polnjenje v kg	8,0
Udobna uporaba	
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Pedal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	48
Ponderirana poraba vode na cikel v l	48
Razred učinkovitosti ožemanja	B
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem)	A
Emisija hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja v dB(A) re 1 pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	219
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,30
Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“	•
Količinska avtomatika	•
Merilnik pretoka vode	•
Uravnavanje penjenja	•
Motor ProfiEco	•
Programi pranja	
Bombaž	•

WWB200 WCS 8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 8 kg | 1400 vrtlj./min | CapDosing | satasti boben | AddLoad



EAN: 4002516760047 / Številka materiala: 12456980 /
Številka starega materiala: 11WB2001D

Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Samo izpiranje/škrobljenje	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•
Dodatne funkcije za pranje	
Kratki	•
Predpranje	•
Več vode	•
Dodatno izpiranje	•
Glajenje s paro	•
Zvočni signal	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Watercontrol-System
Zaščita pred posegi otrok	•
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	636
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1054
Globina aparata brez vrat (za vgradnjo pod pult) v mm	600
Teža v kg	80
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2

WWB200 WCS 8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 8 kg I 1400 vrtlj./min I CapDosing I satasti boben I AddLoad



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm