

KWT 6322 UG-1

Vinska vitrina za vgradnjo pod pult
z rešetkami FlexiFrame in funkcijo Push2open za fleksibilnost in izvrsten dizajn



- Vzporedno shranjevanje vina v ločenih temperaturnih območjih
- Brez neprijetnih vonjev v hladilniku – filter Active AirClean
- Popolna predstavitev vaše zaloge vina – LED-osvetlitev
- Optimalna zaščita vina z UV-filtrrom v toniranem steklu v vratih
- Varno shranjevanje vašega vina na izvlečnih policah



EAN: 4002516770367 / Številka materiala: 12497000 /
Številka starega materiala: 36632202EU1

Kategorija aparata	
Vinska vitrina	•
Izvedba	
Vgradni aparat	•
Vgradni aparat, integriran	•
Vgradni aparat, vgrajen pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
Možnost postavitve „side-by-side“	•
Dizajn	
Barva sprednje stranice	Steklena vrata
Osvetlitev vinskega območja	LED-osvetlitev
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Potrebna dodatna oprema	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Odpiralo vrat	Push2open
Push2open	•
Število lesenih rešetk	4
Število rešetk FlexiFrame	3
NoteBoard	Da
Shranjevanje brez vibracij	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	TouchControl
Neodvisno uravnavanje temperature za hladilni in zamrzovalni del	Ne
Število temperaturnih območij	2
Nastavljivo območje temperature min. v °C	5
Nastavljivo območje temperature maks. v °C	20
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	G
Poraba energije na leto v kWh	138,00
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,39
Varnost	
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Optični alarm ob odprtih vratih	•
Tehnični podatki	
Širina niše min. v mm	600
Širina niše maks. v mm	600
Višina niše min. v mm	820
Višina niše maks. v mm	870
Globina niše v mm	580
Širina aparata v mm	597
Višina aparata v mm	822
Globina aparata v mm	577
Teža v kg	50,0
Klimatski razred	SN-ST
Hladilni del v l	94

KWT 6322 UG-1

Vinska vitrina za vgradnjo pod pult

z rešetkami FlexiFrame in funkcijo Push2open za fleksibilnost in izvrsten dizajn



EAN: 4002516770367 / Številka materiala: 12497000 /
Številka starega materiala: 36632202EU1

Prostor za število 0,75-litrskih bordojskih steklenic	34 steklenic
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)	B
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW	35
Odjem električnega toka v miliamperih (mA)	1500
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2,8


Priložena oprema

Filtri Active AirClean


-

KWT 6322 UG-1


Vinska vitrina za vgradnjo pod pult
z rešetkami FlexiFrame in funkcijo Push2open za fleksibilnost in izvrsten dizajn




KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1,
KWT6322UG edt/cs (installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KSK6300,
Side by Side (installation drawing)



KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs,
Interior dimensions (Installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1,
KWT6322UG edt/cs (installation drawings)