

## DA 9092 W Screen

### Stenska napa

z vertikalno stekleno stranico in ploščatim dizajnom za več prostora za glavo



- Premočrtna oblika s širino 880 mm in minimalno globino 260 mm
- Sodobno upravljanje na dotik na stekleni sprednji plošči
- Enakomerna osvetlitev z LED-letvijo
- Širina police – za shranjevanje npr. začimb
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla

**B**

EAN: 4002516788461 / Številka materiala: 12506060 / Številka starega materiala: 28909240D

<b>Izvedba</b>	
Stenska napa	•
<b>Načini delovanja</b>	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 29 filter z aktivnim ogljem
<b>Dizajn</b>	
Barva	Obsidian črna
<b>Udobna uporaba</b>	
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
Upravljanje na dotik	•
Nastavljiv izklop stopnje Booster	•
Paket Silence	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	B
Letna poraba energije v kWh/leto	67,7
Razred učinkovitosti pretoka zraka	B
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	B
<b>Filtrski sistem</b>	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	2
<b>Osvetlitev</b>	
LED	•
Število x W	1 x 3,2 W
Osvetljenost v Lx	300 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Izmenični motor (AC)	•
<b>Odvod zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	205
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	310
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	415
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m <sup>3</sup> /h)	670
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	39,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	45,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	50,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	62,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa)	25,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	31,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	36,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	48,0
<b>Kroženje zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	190
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	290
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	385

DA 9092 W Screen

Stenska napa

z vertikalno stekleno stranico in ploščatim dizajnom za več prostora za glavo



EAN: 4002516788461 / Številka materiala: 12506060 / Številka starega materiala: 28909240D

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m<sup>3</sup>/h) po EN 61591 605

Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 44,0

Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 51,0

Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 58,0

Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 69,0

Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 30,0

Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 37,0

Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 44,0

Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 55,0

#### Varnost

Varnostni izklop •

Enoslojno varnostno steklo (ESG) •

#### Tehnični podatki

Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju v mm 500

Skupna višina nape pri kroženju zraka in zunanjem ventilatorju v mm 500

Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju min v mm 500

Širina ohišja nape v mm 880

Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju maks. v mm 500

Višina ohišja nape v mm 500

Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm 500

Globina ohišja nape v mm 260

Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm 500

Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo v mm 450

Neto teža v kg 21,5

Dolžina priključnega kabla v m 1,5

Vtič z zaščitnim kontaktom •

Minimalni odmik nad plinsko kuhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki ≤ 4,5 kW) v mm 650

Skupna priključna moč v kW 0,20

Napetost v V 230

Zaščita v A 10

Število faz 1

Frekvenca v Hz 50

#### Navodila za montažo

Priključek za odvod zraka zgoraj •

Priključek za odvod zraka zgoraj in zadaj •

Premer odzračevalnega nastavka v mm 150

#### Priložena oprema

Zaporna loputa za zunanji zrak •


#### Dodatna oprema

Filter z aktivnim ogljem Nein

DA 9092 W Screen

Stenska napa

z vertikalno stekleno stranico in ploščatim dizajnom za več prostora za glavo



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)