

DA 9092 W Screen

Stenska napa

z vertikalno stekleno stranico in ploščatim dizajnom za več prostora za glavo



- Premočrtna oblika s širino 880 mm in minimalno globino 260 mm
- Sodobno upravljanje na dotik na stekleni sprednji plošči
- Enakomerna osvetlitev z LED-letvijo
- Širina police – za shranjevanje npr. začimb
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla



EAN: 4002516788478 / Številka materiala: 12506070 / Številka starega materiala: 28909260D

<b>Izvedba</b>	
Stenska napa	•
<b>Izvedba in dizajn</b>	
Barva	Grafitno siva
<b>Načini delovanja</b>	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 29 filter z aktivnim ogljem
<b>Udobna uporaba</b>	
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
Upravljanje na dotik	•
Nastavljiv izklop stopnje Booster	•
Paket Silence	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	B
Letna poraba energije v kWh/leto	67,7
Razred učinkovitosti pretoka zraka	B
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	B
<b>Filtrski sistem</b>	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	2
<b>Osvetlitev</b>	
LED	•
Število x W	1 x 3,2 W
Osvetljenost v Lx	300 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Izmenični motor (AC)	•
<b>Odvod zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	205
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	310
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	415
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m <sup>3</sup> /h)	670
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	39,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	45,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	50,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	62,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa)	25,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	31,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	36,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	48,0
<b>Kroženje zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	190
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	290

DA 9092 W Screen

Stenska napa

z vertikalno stekleno stranico in ploščatim dizajnom za več prostora za glavo




EAN: 4002516788478 / Številka materiala: 12506070 /  
Številka starega materiala: 28909260D

Zmogljivost pretoka zraka pri intenzivni stopnji (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	605
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	385
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	44,0
Zvočna moč pri intenzivni stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	69,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	51,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	58,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	30,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	37,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	44,0
Zvočni tlak pri intenzivni stopnji (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	55,0
<b>Varnost</b>	
Varnostni izklop	•
Enoslojno varnostno steklo (ESG)	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju v mm	500
Skupna višina nape pri kroženju zraka in zunanjem ventilatorju v mm	500
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju min v mm	500
Širina ohišja nape v mm	880
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju maks. v mm	500
Višina ohišja nape v mm	500
Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm	500
Globina ohišja nape v mm	260
Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm	500
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo v mm	450
Neto teža v kg	21,5
Dolžina priključnega kabla v m	1,5
Vtič z zaščitnim kontaktom	•
Minimalni odmik nad plinsko kuhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki ≤ 4,5 kW) v mm	650
Skupna priključna moč v kW	0,20
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50
<b>Navodila za montažo</b>	
Priključek za odvod zraka zgoraj	•
Priključek za odvod zraka zgoraj in zadaj	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150
<b>Priložena oprema</b>	
Zaporna loputa za zunanji zrak	•
<b>Dodatna oprema</b>	
Filter z aktivnim ogljem	Nein

DA 9092 W Screen

Stenska napa

z vertikalno stekleno stranico in ploščatim dizajnom za več prostora za glavo



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)